



# Halogen spezial

## 7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G6.35 [ G6.35]
Philips-Code	7158XHP
ANSI-Code	FCS
LIF-Code	A1/216
Betriebsstellung	S90 [ Socket nach unten +/-90°]
Hauptanwendungsgebiet	Projektion
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	40 h

Lichttechnische Daten	
Nennlichtstrom (Nom)	6000 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3450 K
Farbwiedergabeindex (Nom.)	100

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	150 W
Spannung (Nom)	24 V

Mechanische Kenndaten	
Kolbenmaterial	Quartzglassbrenner ohne UV-Block
Glühfadenform	flach

Glühfadenabmessungen BxH	5,8 x 2,9
--------------------------	-----------


Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	900 °C
Quetschungstemperatur (max.)	400 °C
Quetschungstemperatur (max.)	400 °C

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150041020750
Bestell-Produktname	7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F
EAN/UPC - Produkt	8711500410207
Bestellcode	41020750
Lokale Bestellnummer	0506033
Anzahl pro Verpackung	1
Berechnete lokale Codebezeichnung B2B	8342360
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	100
SAP-Material	924031720503
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,004 kg

## Halogen spezial

### Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
7158XHP	11,5 mm	31,5 mm	33,25	33	1,05 mm	1 mm	0,95	50 mm
150W G6.35			mm	mm			mm	
24V 1CT/ 10X10F								

7158XHP 150W G6.35 24V 1CT/10X10F

