

Sferische ringen / conische zittingen • DIN 6319

23050.0114



Productbeschrijving

Sferische ringen / conische zittingen worden gebruikt als ringen in een schroefverbinding om niet-parallelle oppervlakken te compenseren.

Materiaal

Holle onderlegging

- Inzetgehard staal, inzetgehard, mangaan gefosfateerd

Montage


Holle onderlegging, vorm D, uitsluitend voor vlakke, gesloten ringvlakken.
Voor lange gaten alleen vorm G gebruiken.

Meer informatie

Overige producten

- Sferische ringen / conische zittingen, gelijk aan DIN 6319, RVS
- Zeskantmoeren, DIN 6330 (hoogte 1,5 d)

Tekening



Bestelinformatie

| d ₂ H13 | Afmetingen | | | voor pen d ₆ [mm] | voor schroeven d ₆ [mm] | Belastbaarheid bij statische belasting max. [kN] | Draaimoment schroefverbinding ¹⁾ max. [Nm] | [g] | Artikelnr. |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|---|---|--|-----|------------|
| | d ₄ | d ₅ | h ₃ | | | | | | |
| | [mm] | | | | | | | | |
| holle onderleggingen van gehard staal, vorm D – Afbeelding 2 | | | | | | | | | |
| 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 14 | M14 | 53 | 130 | 15 | 23050.0114 |

¹⁾ Aanhaalmoment voor schroeven met standaardschroefdraad. Houd rekening met de voorspanning, wrijvingscoëfficiënt $\mu_{\text{total}} 0,14$.

Toepassingsvoorbeeld



Voldoet

Conform RoHS

Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c

Bevat SVHC stoffen >0,1% w/w

Bevat lood - SVHC-lijst per 14.06.2023

Bevat propositie 65 stoffen



Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfram uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."