


Blindflansch Typ 05 PN 16 EN 1092-1



Bezeichnung eines Blindflansches (Typ 05) mit Dichtflächenform A von Nennweite 300

Flansch EN1092-1 / 05 / A / DN300 / PN16

DN	Flansch			Schrauben			Gmax.	Gewicht (7,85 kg/dm ³) kg
	D	C4	K	Anzahl	Gewinde	L		
10 bis 40	Siehe Maße PN 40							
50	165	18	125	4	M16	18	-	2,88
65	185	18	145	8**	M16	18	55	3,51
80	200	20	160	8	M16	18	70	4,61
100	220	20	180	8	M16	18	90	5,65
125	250	22	210	8	M16	18	115	8,13
150	285	22	240	8	M20	22	140	10,5
200	340	24	295	12	M20	22	190	16,2
250	405	26	355	12	M24	26	235	25,0
300	460	28	410	12	M24	26	285	35,1
350	520	30	470	16	M24	26	330	48,0
400	580	32	525	16	M27	30	380	63,5
450	640	40	585	20	M27	30	425	96,6
500	715	44	650	20	M30	33	475	133
600	840	54	770	20	M33	36	575	226
700	910	58	840	24	M33	36	670	285
800	1025	62	950	24	M36	39	770	388
900	1125	64	1050	28	M36	39	860	483
1000	1255	68	1170	28	M39	42	960	640

** EN 1092-2 und EN 1092-3 dürfen mit diesem PN und DN mit 4 Löchern geliefert werden