

Exzentrerschleifer EVA 150 E / 3

Bestellnummer: 917701

EAN: 4032689186382

► Im MAFELL-MAX



Technische Daten

Schleiftellergröße	Ø 150 mm
Hubweg	3 mm
Nennleerlaufdrehzahl	6000 - 12000 1/min
Nennaufnahme	350 W
Gewicht	2,1 kg
Vibration	< 2,5 m/s ²
Universal-Motor	230 V / 50 Hz

Lieferumfang

- 1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
- 1 Set Schleifgitter Abranet: 1 x HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- 1 Schleifteller soft
- 1 Schutzauflage EVA-SA
- 1 Zusatzhandgriff
- 1 Kantenschutz
- 1 Anschlussleitung 4 m

Anwendungsbeispiele



Mit der niveausgleichenden Softauflage lassen sich beste Arbeitsergebnisse an konkaven und konvexen Flächen erzielen. Der Schaumstoffpad gleicht Unebenheiten aus und sorgt für gleichmäßige Schleifergebnisse.



Abranet® setzt neue Maßstäbe. Rund 24.000 Löcher in der Schleifscheibe sichern eine - optimale Staubabsaugung – beste Bedingungen für staubarmes Schleifen. Weitere Vorteile: eine höhere Standzeit der Schleifscheibe und eine sauberere Arbeitsumgebung.



Für Feinschliff oder einen Lackzwischen Schliff eignet sich besonders der EVA 150 E□/□3 mit seinem Schwinghub von 3 mm.

Einsatzgebiet

- ▶ Grob- und Feinschliff
- ▶ Lackzwischen Schliff
- ▶ Ebene Flächen
- ▶ Gewölbte Flächen
- ▶ Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Lack, funierte Flächen

Vorteil Nutzen

- ▶ Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender übertragen. Das schützt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes Arbeiten.
- ▶ Durch den ergonomisch geformten Zusatzhandgriff lässt sich der EVA 150 E mit beiden Händen bei jeder Schleifaufgabe optimal führen. Wird er nicht benötigt, kann er entfernt werden.
- ▶ Der einstellbare Kantenschutz des EVA 150 E verhindert nicht nur Beschädigungen des Werkstücks, er beugt auch Schäden am Schleifteller wirksam vor.
- ▶ Die leistungsstarke Eigenabsaugung ermöglicht in Verbindung mit der Multi-Lochung des Schleiftellers ein staubarmes und sicheres Arbeiten. So setzt sich das Schleifmittel weniger zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt, das Arbeitsergebnis wird verbessert.

Beschreibung

Der EVA 150 E ist der Exzentrerschleifer für hohen Abtrag, ein sauberes Arbeitsumfeld und beste Ergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und Gipsputz eine exzellente Oberfläche.

Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent höhere Drehzahl als herkömmliche Exzentrerschleifer. Das erhöht den Abtrag spürbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher Oberflächenqualität sind Sie bis zu 20% schneller am Ziel und sparen letztendlich Kosten.

Sonderzubehör / Werkzeuge



Softauflage SAL-1
kletthaftend, für gewölbte Flächen



Schleifteller EVA-ST-H
hard



Schleifgitter Abranet©
HD P 60, Ø 150 mm, 20 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 100, Ø 150 mm, 40 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 150, Ø 150 mm, 40 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 240, Ø 150 mm, 40 Stück



Universal Filter Beutel UFB-1
5 Stück



Schleifteller EVA-ST-S
soft



Schutzauflage EVA-SA
Ø 150 mm



Schleifgitter Abranet©
P 80, Ø 150 mm, 35 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 120, Ø 150 mm, 40 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 180, Ø 150 mm, 40 Stück



Schleifgitter Abranet©
P 320, Ø 150 mm, 40 Stück

Kontakt

MAFELL AG

Beffendorfer Strasse 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 / 812-218
Email: mafell@mafell.de