

Termékinformációk

64 22 115 ESD

Elektronikai homlokcsípőfogók ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Precíziós fogók a legfinomabb vágómunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Kivitel villamosan levezető - disszipációs
- átdugott precíziós csukló
- Sűrűdásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsdá elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Lézerrel is edzett vágóélek, vágóél-keménység legalább 56 HRC
- Fogantyúk kétszínű több részből álló fekete/szürke bevonattal
- Homlokcsípőfogó, mini vágóél kis fazettával
- Golyóscsapágy-krómaccél, olajban edzett



Általános	
Cikkszám	64 22 115 ESD
EAN	4003773025061
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méreték	115 x 69 x 18 mm
Szabvány	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,8 mm
Fejszélesség (A)	11 mm
Pofa hossza (B)	20 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	6 mm
Vágási hossz mm (C)	3 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk