

## Hanselifter Mobiële elektrische schaarheftafel

draagvermogen 350 kg, platform  
lengte x breedte 910 x 500 mm,  
dubbele schaar van staal met slag-  
en krasvaste poedercoating in zwart

Artikelnummer: 520990



## Hanselifter Schaarheftafel

### Draagvermogen 350 kg

Mobiële elektrische schaarheftafel


- draagvermogen 350 kg
- platform lengte x breedte 910 x 500 mm
- van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL 5012 lichtblauw
- hefuitvoering elektrisch
- hefsnelheid met last 90 mm/s, zonder last 110 mm/s
- dubbele schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
- torsiestijve staalconstructie
- met netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
- met geïntegreerde oplader
- met duwbeugel
- 2 zwenk- en 2 bokwielen met polyurethaan-banden
- lengte x breedte 1180 x 500 mm

- gewicht 142 kg

## Technische details

hijswerktuig	hefwagen	materiaal	staal
heftafeltype	Mobiele schaarheftafel	materiaal platform	staal
draagvermogen	350 kg	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte platform	910 mm	materiaal rollen	polyurethaan
breedte platform	500 mm	wiel-ø	125 mm
hefhoogte (min.)	370 mm	lengte	1180 mm
hefhoogte (max.)	1300 mm	breedte	500 mm
	920 mm	wiegfunctie	nee
hefsnelheid met last	90 mm/s	spanningsverzorging	netadapter 230V/50 Hz, ook op accu mogelijk
hefsnelheid zonder last	110 mm/s	oppervlak platform	m. poedercoating
scharen uitvoering	dubbele schaar	kleur platform	blauw // RAL 5012
bediening heffing	elektrisch	oppervlak schaar	m. poedercoating
bediening wielonderstel	handmatig	kleur schaar	zwart
greep	duwbeugel	gewicht	142 kg

## Dit past ook bij ...

147738		PE-palleteopzetbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 170 x 600 x 400 mm
521526		handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 50-kern, afroller van metaal in rood
526741		magazijnstelling - complete stelling (basisveld en 2 aanbouwvelden), hoogte x breedte x diepte 2000 x 3068 x 436 mm, vaklast 150 kg, 3 stellingvelden met elk 4 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag