

Produkt Datenblatt Modell uvex megasonic 9320 223

**UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189,
D-90766 Fürth**

1. Produktcharakteristik


- funktionale Vollsichtbrille im Skibrillendesign mit Panoramasisichtfeld
- einzigartiges, rahmenloses Scheibendesign mit maximal optimiertem Sichtfeld für bessere Wahrnehmung von Gefahrenstellen und erhöhte Sicherheit
- weiche, adaptive Gesichtsauflage bietet universelle Passform für unterschiedliche Kopf- und Gesichtsformen sowie dichten Sitz ohne Druckstellen
- großzügiges Innenvolumen und Aussparungen für Brillenbügel ermöglichen angenehmes Tragen ohne Druckstellen auch für Brillenträger
- indirektes Belüftungssystem für erhöhte Luftzirkulation
- 30 mm breites, längenverstellbares Textil-Kopfband für optimalen Halt und individuelle Anpassbarkeit
- robuste Polycarbonat-Scheibe mit bewährter uvex supravision Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Scheibe
- UV400 – 100 % Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- metallfrei

2. Technische Details Tragkörper

Fassung	
Material	TPE
Farbe	schwarz
Kopfband	
Material	textil
Ausführung	längenverstellbar
Farbe	schwarz, hellgrau
Kennzeichnung	
Hersteller	W
EN-Norm	166
Verwendungsbereich	3 (Flüssigkeitstropfen und Spritzer) 4 (Grobstaub)
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T
Konformitätszeichen	CE

3. Technische Details Scheibe

Material	PC
Scheibendicke	2,4 mm bei PD
Beschichtung	uvex supravision excellence
Farbe	CBR23
UV-Schutz	UV400
Kennzeichnung	
Schutzstufe	5-2,5 (EN 172)
Hersteller	W
optische Klasse	1
mechanische Festigkeit	B (120 m/s)
Beständigkeit gg. Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen	T

Oberflächenbeständigkeit gegen kleine Teilchen	K
Beständigkeit gegen Beschlagen	N
Konformitätszeichen	CE
Fabrikssymbol	

4. Logistische Informationen

Produkt

Gewicht

96g

Maße
(L x B x H)
in mm
(ungefähre Angaben)







Bild nur als Referenz

85 x 193 x 85

	VE 1	VE 2	VE 3
EAN-Code	4031101963365	4031101963365	4031101963365
Menge in Stk.	1	4	64
Maße (L x B x H) in mm (ungefähre Angaben)			
	Bild nur als Referenz		
	85 x 193 x 85	185 x 290 x 97	600 x 400 x 400
Nettogewicht in g (ungefähre Angaben)	96	384	6.145
Bruttogewicht in g (ungefähre Angaben)	114	560	9.850
Ursprungsland	Deutschland		

5. Sonstiges

Normerfüllung

EN 166 + EN 172

PSA-Kategorie

Kategorie II