



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	3 A bei 415 V AC 6 A bei <= 240 V AC
[Uc] Steuerkreisspannung	110 - 415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Multi 9 (Multi9 C60) C60BP Multi 9 (Multi9 C60) C60BPR Multi 9 (Multi9 C60) C60SP Multi 9 (Multi 9 GFP) GFP Multi 9 (Multi9 C60H-DC) C60H-DC
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss (unten) - 1 Kabel(n) 2,5 mm ² (AWG 14) - fest Klemmenanschluss (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm ² (AWG 16) - fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
Anzugsdrehmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-1
Produktzertifizierungen	CSA CCC UL PCT UR
Verschmutzungsgrad	3
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,400 cm
VPE 1 Gewicht	70,900 g
VPE 2 Art	BB1

VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,500 cm
VPE 2 Breite	10,000 cm
VPE 2 Länge	26,500 cm
VPE 2 Gewicht	633,000 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	32
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	2,932 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------