


Technisch specificatieblad

Ankerrail AMS3518, sleufbreedte 16,5 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1112759



Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet.
Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.



St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Stamgegevens


Bestelnr.	1112759
Type	AMS3518P2000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	langsgeperforeerd,sleufbr.16,5
Dimensie	2000x35x18
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	2,00 m
Gewicht	122,00 kg/100 m

Technisch specificatieblad

Ankerrail AMS3518, sleufbreedte 16,5 mm,
geperforeerd
Artikelnr. 1112759



Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	35,00 mm
Zijhoogte	18,00 mm
Afmeting L	2.000,00 mm
Afbreekbaar	☐
Afmetingen BxH	35 x 18 mm
Uitvoering	Enkel profiel
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Boorgatafstand centrisch	50,00 mm
Bundel	20,00 m
Geschikt voor functiebehoud	☐
Materiaaldikte	2,00 mm
Met perforatie	☒
Met vertanding	☐
Profielvorm	C-profiel
Sleufbreedte	16,50 mm
Statische waarde A	1,31 cm ²
Statische waarde Iy	0,54 cm
Statische waarde Iz	2,31 cm
Statische waarde Wy	0,52 cm ³
Statische waarde Wz	1,32 cm ³