



TEGERA® 441



Entdecke mehr

Schnittschutzhandschuh, Nitril, Nitrilschaum, dreiviertel beschichtet, zweifach beschichtet, sandige Oberfläche, Schnittbeständigkeit Klasse B, 13 gg, CRF®-Technologie, Nylon, Spandex, Cat. II, beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C, DMF (DMFa)-frei, öl- und fettresistente Innenhand, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Besonders strapazierfähig
- Guter Griff

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Beständig gegen Öle und Fette



SCHÜTZT VOR/GEGEN

schnittwunden, fleischwunden, kontakt mit schmutz,
kontakt mit öl und fett

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

bereich mit gefahr von schnittverletzungen, ölige und
schmierige bereiche, schmutzige bereiche, harte
arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

maschinenführer, bauarbeiten, metallarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, mining, metal fabrication, machinery and
equipment, mro, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Schnittschutzhandschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. II

FUTTERMATERIAL 13 gg, CRF[®]-Technologie, HPPE,
Nylon, Spandex

LÄNGE 230-275 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Sandige Oberfläche

FARBE Grau, Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Dreiviertel beschichtet, Zweifach
beschichtet

BESCHICHTUNGSMATERIAL Nitril, Nitrilschaum

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997)

Schnittbeständigkeit Klasse B

SCHNITTFESTIGKEIT (EN ISO 13997) TDM: 5.9N

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

INNENMATERIAL HPPE (High performance
polyethylene), Nylon, Elasthan


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG

AUSSENMATERIAL Nitril

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN 420:2003
+A1:2009

Contact heat rating valid for palm area only

EIGENSCHAFTEN



| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN |
|--------|------------|---------------|
| 6 | 441-6 | 7340118356709 |
| 7 | 441-7 | 7340118356792 |
| 8 | 441-8 | 7340118356884 |
| 9 | 441-9 | 7340118356976 |
| 10 | 441-10 | 7340118357065 |
| 11 | 441-11 | 7340118357157 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com