

# LAGERCONTAINER

■ Ideal als Lager im Betrieb oder auf der Baustelle



20' Lagercontainer

## ■ CTX-Lagercontainer:

- mit Holz- oder Stahlboden lieferbar
- verzinkte Verriegelungsstangen
- bis zu 3-hoch stapelbar
- Handling mit Kran und Gabelstapler
- Einlagerung bis zu 10 Tonnen möglich
- diverse Zusatzausstattungen möglich



bis zu 3-hoch stapelbar



10' Lagercontainer



LC 9' - für jeden Einsatz die optimale Größe

# LAGERCONTAINER

## Ausstattungsoptionen



verschiedene Farben nach CTX-RAL-Karte



Sicherheitspaket



Einbruchsicherung



Holz- oder Stahlboden



Elektro-Ausstattung



Fenster und Eingangstür\*)



Regal



Lüftungsgitter



brandschutzgeprüfte Mover-Box

### Abmessungen (mm) und Gewichte (kg):

Type	außen			innen			Gewicht	Inhalt (m <sup>3</sup> )
	Länge	Breite	Höhe	Länge	Breite	Höhe		
LC 6'	1.980	1.950	1.910	1.800	1.860	1.730	450	6,66
LC 8'	2.438	2.200	2.260	2.275	2.106	2.050	630	9,82
LC 9'	2.931	2.200	2.260	2.770	2.106	2.050	690	11,96
LC 10'	2.991	2.438	2.591	2.831	2.344	2.376	825	15,76
LC 15'	4.550	2.200	2.260	4.387	2.106	2.050	915	18,94
LC 20'	6.058	2.438	2.591	5.898	2.344	2.376	1.270	32,85
Mover-Box	2.200	1.600	2.445	2.040	1.500	2.200	450	6,55

\*) nur verfügbar bei LC 10' und LC 20'

# GREEN technology

Die Produktion der Lagercontainer erfolgt nach strengen Umwelt- und Qualitätsstandards.



## ■ „GREEN technology“ steht für:

- Auswahl und Einsatz recyclingfähiger Materialien
- energieeffiziente und umweltfreundliche Fertigung in zertifizierten, europäischen Produktionswerken
- laufende Qualitätskontrollen und Umweltaudits in den Lieferwerken
- langlebige Containerprodukte - niedriger Energieverbrauch



Umweltfreundliche **KTL**-Lackierung im Werk SK-Cont, SK-Komárno

Weitere Informationen über die Umwelt- und Qualitätsmaßnahmen von CONTAINEX finden Sie im CTX-SSHE-Q-Bericht (Safety – Security – Health – Environment – Quality). Diesen können Sie bei Ihrem CONTAINEX-Kundenbetreuer anfordern.