

Artikelnummer: 129238

Kurzbeschreibung: Elektro-Hochhubwagen E-MES 100-17

Langbeschreibung: Elektro-Hochhubwagen E-MES 100-17: Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände in Kartons, Kisten oder Rollen werden mühelos und rückschonend transportiert. Das umfangreiche Zubehör ermöglicht weitere zahlreiche Anwendungen. Einsatzgebiete: Büro und Verwaltungen, soziale Einrichtungen, industrieller Bereich, Handwerk, Fertigung, Lager, Einzelhandel, Krankenhäuser etc.

Ausstattungsmerkmale: kompakt und wendig, auch auf engstem Raum einfach zu manövrieren Unterfahren von Paletten, Regalen und Schränken möglich leicht zu reinigende PVC-Plattform Heben und Senken elektrisch mit abnehmbarem Bedienteil mit wartungsfreier Batterie und internem Ladegerät (an jeder Steckdose aufladbar) leicht laufende Polyurethanrollen Feststellbremsen an beiden Lenkrollen Technische Daten: elektrisch Tragfähigkeit: 100 kg Lastschwerpunkt Abstand: 230 mm Höhe gesenkt: 135 mm Plattformhöhe bei max. Hub: 1700 mm Plattformmaße: L 470 x B 600 mm Höhe Hubgerüst: 2000 mm Gesamtlänge: 890 mm Gesamtbreite: 600 mm Radausführung: Polyurethan Rollen-a'Èœ hinten/vorne: 125/75 mm Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last: 29/32 Hubmotor: 0,15 kW Batteriekapazität: 12 Ah Eigengewicht: 66 kg



EAN/GTIN: 4260151126035