

LED Hallenstrahler 200Multichip Ø505x520mm, 100-240V 200W 20000Lm 6000K 120°

Artikel-Nr. 39159



www.sh-licht.de

Ausführung:	sonstige
Montageart:	Anbau
Mit Montagebügel:	Nein
Leuchtmittel:	LED
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Lampenleistung:	200 W
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Dimmbar:	Nein
Nennspannung:	100 - 240 V
Geeignet für Durchgangsverdrahtung:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ausführung der Oberfläche:	matt
Gehäusefarbe:	grau
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Farbe der Abdeckung:	ohne
Reflektor:	matt
Reflektor gelocht:	Nein
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	breitstrahlend
Länge:	505 mm
Breite:	505 mm
Höhe/Tiefe:	520 mm
Außendurchmesser:	505 mm
Schutzart (IP):	IP65
Möbeleinbau, Brandschutz "M":	Nein
Möbeleinbau, Brandschutz "MM":	Nein
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":	Nein
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Ja

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

LED Hallenstrahler 200Multichip Ø505x520mm Die wirtschaftlichste Lösung für Ihre Industrie- und Gewerbehallen - LED Hallenstrahler mit einer Leistung von 150W. Er liefert im Arbeitsbereich eine sehr gute Ausleuchtung. Sofort nach dem Einschalten erreicht er seine volle Lichtleistung. Der breite Abstrahlwinkel von 120° erzeugt eine flächige Lichtverteilung. Besonders geeignet ist dieser Hallenstrahler für Höhen zwischen 6-12m. Ersetzt eine 600W HQL-Lampe.

Energieeffizienzklasse: A+
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 200
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 25000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 75
 Lichtstromerhalt: 0.7
 Power-Faktor: >0,9
 Lebensdauer (h): 50000
 SDCM: <7

Letzte Aktualisierung am: 11.12.2014 16:03:10

