

Rollcart diable porte-fûts

ESD- exécution électroconductrice, force 250 kg, pour 1 fût de 200 litres, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier, 1 roue porteuse



Numéro d'article: 158378

Rollcart Diabie porte-fûts

Modèle ESD

diable porte-fûts

- ESD- exécution électroconductrice
- force 250 kg
- pour 1 fût de 200 litres
- protection de la charge avec protection de fût réglable
- structure en acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- hauteur x largeur 1 600 x 700 mm
- poignées de sécurité en plastique haute résistance
- avec bandage caoutchouc pleinsur jante tôle d'acier
- Ø de roue 250 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 1 roue porteuse

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	Ø de roue	250 mm
type de diable de manutention	diable porte-fûts	roulement	roulement à rouleaux
charge	250 kg	Ø de la roue porteuse	200 mm

capacité	1 fût de 200 litres	protection de la charge	protection de fût réglable
matériau	acier	poignée de sécurité	oui
matériau de finition	soudé	hauteur	1600 mm
conducteur d'électricité	oui	largeur	700 mm
rabattable	non	profondeur	600 mm
patins pour escaliers	non	surface	finition peinture époxy
pneumatique	caoutchouc plein	couleur	bleu gentiane // RAL5010
Roue porteuse	1 roue porteuse	Poids	17 kg
matériau de jante	tôle d'acier		