



Rollcart Treppenkarre



mit 5-Stern-Satz, Traglast 150 kg,
Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, Räder mit Luft-Bereifung



Artikelnummer: 158313

Rollcart 5-Stern-Treppenkarre

Traglast 150 kg

Treppenkarre



- mit 5-Stern-Satz
- Traglast 150 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 300 x 225 mm
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1300 x 580 mm
- Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- Nabenhügel mit Rollenlager
- Sternsatz mit TPE-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Radlager	Rollenlager
Karrentyp	Treppenkarre	Bereifung Sternsatz	TPE
Traglast	150 kg	Durchmesser Rad Sternsatz	125 mm
Schaufelbreite	300 mm	Radlager Sternsatz	Rillenkugellager
Schaufeltiefe	225 mm	Sicherheitsgriff	ja
Sternsatz	5-Stern	Höhe	1300 mm
Material	Stahl	Breite	580 mm
Material Verarbeitung	verschweißt	Tiefe	640 mm
klappbar	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Treppenkufen	nein	Farbe	enzianblau // RAL5010
Bereifung	Luft	Griffe	ja
Durchmesser Rad	260 mm	Gewicht	17,5 kg

Zubehör

158296



Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Polyurethan, Traglast 250 kg, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar