

## Servierwagen

Traglast 150 kg, mit 3 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 600 x 450  
mm, Gestell mit schlag- und  
kratzfester Pulverbeschichtung in  
blau, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 272174






### Servierwagen

- Traglast 150 kg
- mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 600 x 450 mm
- Höhe x Länge x Breite 960 x 770 x 495 mm
- Etage(n) herausnehmbar
- Etage(n) gerade
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in blau
- Stahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Präzisionskugellager
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Breite	495 mm
Wagentyp	Servierwagen	Etagenausrichtung	gerade
Ladeflächenlänge	600 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Ladeflächenbreite	450 mm	Bereifung	TPE
Höhe	960 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Etagen Anzahl	3 Stück	Radlager	Präzisionskugellager
Etagenhöhen mm	240/530/820	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Traglast	150 kg	klappbar	nein
Material Plattform	Kunststoff	Radanordnung	rechteckig
Oberfläche Plattform	lackiert	Oberfläche	pulverbeschichtet
Plattform Ausstattung	Abrollrand	Farbe	blau
Farbe Etage	rot	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Etage(n) Funktion	herausnehmbar	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	keine	Garantie	5 Jahre
Material	Stahl	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Länge	770 mm	Gewicht	14,5 kg

### Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm