


## Informazione prodotto

# 92 21 02 ESD

## Pinzetta universale ESD

DIN EN 61340 -5-1



- Per la manipolazione sicura di componenti elettronici nelle applicazioni di precisione: permette la compensazione controllata delle differenze di potenziale tra il conduttore e il componente
- Rivestimento epossidico nero testato secondo criteri ESD con una resistenza superficiale tra  $10^4$  e  $10^9$  Ohm
- Per l'industria dell'elettronica e della meccanica di precisione
- Antimagnetiche per prevenire danni elettromagnetici
- Ampia gamma di modelli: superfici di presa e impugnature dritte o angolate, lisce o dentate, con punte affilate, smussate o ad ago
- L'acciaio inossidabile di alta qualità offre un'elevata durezza e un'ottima resistenza alla corrosione per una vasta gamma di ambienti atmosferici e diversi materiali corrosivi
- Disponibili anche come set (92 00 01 ESD)
- Acciaio inossidabile

### Generico

Art. No.	92 21 02 ESD
	AA.SA.NE.B
EAN	4003773086789
Materiale	acciaio inossidabile
Punte	superfici di contatto piatte
Peso	19 g
Dimensioni	128 x 12 x 12 mm
Norma	DIN EN 61340 -5-1
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Caratteristiche tecniche

Superficie	opacizzate
Esecuzione	dritto
Larghezza punta (A)	0,3 mm
Larghezza punta (B)	0,5 mm
Resistente alla corrosione	sì
Resistenza all'acido	molto buono
collaudato ESD	sì
collaudato VDE	no
Settori	elettronica
Magnetiche	non magnetizzabile (80%)
Comportamento	a dispersione elettrica

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori