

## Broszura informacyjna

# 92 21 06

## Pincety miniaturowe do prac precyzyjnych



- Do szczególnie wymagających prac precyzyjnych: wytrzymała i bardzo odporna na korozję
- Ręcznie wykonane: polerowane krawędzie i doskonała matowa, odporna na zarysowania i bezodblaskowa powierzchnia
- Dla przemysłu elektronicznego, zegarmistrzów, jubilerów, laboratoriów z zastosowaniami biologicznymi i medycznymi w umiarkowanie agresywnym środowisku chemicznym
- Wysokiej jakości stal nierdzewna premium: odporność na wysokie temperatury i doskonała odporność na korozję w odniesieniu do większości chemikaliów, soli i kwasów
- Bardzo krótka i lekka pęseta z wąskimi końcówkami
- Idealna do pracy w ograniczonych przestrzeniach, pod mikroskopem i do precyzyjnych prac wykonywanych w niewielkiej odległości
- Idealna do przenoszenia próbek, przygotowywania mikroskopów, sortowania, produkcji precyzyjnej, montażu elektronicznego, przeróbek i napraw
- Stal nierdzewna, najwyższej jakości

### Ogólna

Nr art.	92 21 06
	M5SA1
EAN	4003773086710
Materiał	stal nierdzewna, najwyższej jakości
Powierzchnie chwytające	Powierzchnie chwytające gładkie
Waga	7 g
Wymiary	80 x 6 x 7,5 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Powierzchnia	matowe
Wersja	prosta
Szerokość końcówki (A)	0,08 mm
Szerokość końcówki (B)	0,13 mm
Wersja końcówka pincety	Spiczaste
Odporność na korozję	tak
Testowana ESD	nie
izolowane wg VDE	nie
Branże	Przemysł Dla elektroników
Magnetyczna	niemagnetyzowalne (80%)

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych