

Filtre pour l'installation sur bloc, fixation latérale par bride

RF 51418/12.10
Remplace: 01.10

1/18

Types 245PSFN0040 à 0400; 245PSF0130, 0150

Calibre selon **DIN 24550**: 0040 à 0400
Calibres supplémentaires: 0130, 0150
Pression nominale: 250 bars [3626 psi]
Raccordement jusqu'au CN 40
Température de service comprise entre -10 °C et 100 °C [14 °F à 212 °F]



Table des matières

Contenu	Page
Caractéristiques	1
Codification	2
Types préférentiels	3
Codification: Élément de commutation électronique pour l'indicateur d'entretien	4
Connecteurs femelles selon IEC 60947-5-2	4
Symboles	5
Fonctionnement, coupe	6
Caractéristiques techniques	7, 8
Courbes caractéristiques	9...12
Encombrement	13, 14
Indicateur d'entretien	15
Pièces de rechange	16
Installation, mise en service, entretien	17
Qualité et normalisation	18

Caractéristiques

- Matériaux filtrants spéciaux haute performance
- Adsorption de particules tout fins dans une large plage de pression différentielle
- Capacité de réception de salissures élevée grâce à la grande surface filtrante spécifique
- Bonne résistance chimique des éléments filtrants
- Résistance élevée des éléments filtrants aux collapsus (p.ex. en cas de démarrage à froid)
- Grosseurs de filtre comprises entre 3 µm et 100 µm
- Equipement standard avec un indicateur d'entretien mécano-optique avec fonction de mémoire
- Modèle à écoulement optimisé grâce à la conception 3D assistée par ordinateur

Codification

du filtre

245	PSF		—		00	V5,0	—	
-----	-----	--	---	--	----	------	---	--

Pression

250 bars [3626 psi] = 245

Filtre pour l'installation sur bloc,
fixation latérale par bride = PSF

Élément filtrant

selon DIN 24550 = N

Calibre

PSFN... = 0040 0063 0100
0160 0250 0400

PSF... = 0130 0150

Grosseur du filtre en µm

nominal

Tamis en acier inoxydable, nettoyable

G10, G25, G40, G100 = G...

absolu (ISO 16889)

Microglass, non nettoyable

H3XL, H6XL, H10XL, H20XL = H...XL

Pression différentielle

Pression différentielle maximale admissible de l'élément filtrant

30 bars [435 psi], avec vanne by-pass 7 bars [102 psi] = A

330 bars [4786 psi], sans vanne by-pass = B

Réalisation de l'élément

Colle standard T = 100 °C [212 °F] = 0...

Matériau standard = ...0

Informations complémentaires

sans = Pas d'informations complémentaires

— M = CN0040 – 0150

1 raccord Minimess (côté pollution)

CN0160 – 0400

2 raccords Minimess

Joint

M = Joint NBR

V = Joint FKM

Indicateur d'entretien

V5,0 = Indicateur d'entretien, optique

Indiquer la pression de commutation 5,0 bars [72,5 psi]

D'autres modèles (matériaux filtrants etc.) sont disponibles
sur demande

Exemple de commande:

245PSFN0063-H10XLB00-V5,0-M

Réf. article: R928024393

De l'élément filtrant

2.		—	—	—	—
----	--	---	---	---	---

Élément filtrant

Modèle = 2.

Calibre

PSFN... = 0040 0063 0100
0160 0250 0400

PSF... = 0130 0150

Grosseur du filtre en µm

nominal

Tamis en acier inoxydable, nettoyable

G10, G25, G40, G100 = G...

absolu (ISO 16889)

Microglass, non nettoyable

H3XL, H6XL, H10XL, H20XL = H...XL

Pression différentielle

Pression différentielle maximale admissible de l'élément filtrant

30 bars [435 psi] = A

330 bars [4786 psi] = B

Joint

M = Joint NBR

V = Joint FKM

Vanne by-pass

0 = pour l'élément filtrant toujours 0

Réalisation de l'élément

0... = Colle standard T = 100 °C [212 °F]

...0 = Matériau standard

Exemple de commande:

2.0063 H3XL-B00-0-M0

Réf. article: R928006708

Types préférentiels

Joint NBR, sans vanne by-pass, indication du débit pour $v = 30 \text{ mm}^2/\text{s}$

Filtre pour l'installation sur bloc 245 PSF(N), grosseur du filtre **3 µm**

Type	Débit en l/min [gpm] à $\Delta p = 1,5 \text{ bars}$ [21,8 psi] ¹⁾	Réf. article Filtre	Réf. article Élément de rechange
245PSFN0040-H3XLB00-V5,0-M	28	R928024264	R928006654
245PSFN0063-H3XLB00-V5,0-M	50	R928024265	R928006708
245PSFN0100-H3XLB00-V5,0-M	68	R928024266	R928006762
245PSF0130-H3XLB00-V5,0-M	104	R928024267	R928022310
245PSF0150-H3XLB00-V5,0-M	130	R928024268	R928022319
245PSFN0160-H3XLB00-V5,0-M	150	R928024269	R928006816
245PSFN0250-H3XLB00-V5,0-M	250	R928024270	R928006870
245PSFN0400-H3XLB00-V5,0-M	305	R928024271	R928006924

Filtre pour l'installation sur bloc 245 PSF(N), grosseur du filtre **6 µm**

Type	Débit en l/min [gpm] à $\Delta p = 1,5 \text{ bars}$ [21,8 psi] ¹⁾	Réf. article Filtre	Réf. article Élément de rechange
245PSFN0040-H6XLB00-V5,0-M	35	R928024328	R928006655
245PSFN0063-H6XLB00-V5,0-M	55	R928024329	R928006709
245PSFN0100-H6XLB00-V5,0-M	72	R928024330	R928006763
245PSF0130-H6XLB00-V5,0-M	135	R928024331	R928022311
245PSF0150-H6XLB00-V5,0-M	175	R928024332	R928022320
245PSFN0160-H6XLB00-V5,0-M	200	R928024333	R928006817
245PSFN0250-H6XLB00-V5,0-M	280	R928024334	R928006871
245PSFN0400-H6XLB00-V5,0-M	325	R928024335	R928006925

Filtre pour l'installation sur bloc 245 PSF(N), grosseur du filtre **10 µm**

Type	Débit en l/min [gpm] à $\Delta p = 1,5 \text{ bars}$ [21,8 psi] ¹⁾	Réf. article Filtre	Réf. article Élément de rechange
245PSFN0040-H10XLB00-V5,0-M	50	R928024392	R928006656
245PSFN0063-H10XLB00-V5,0-M	70	R928024393	R928006710
245PSFN0100-H10XLB00-V5,0-M	75	R928024394	R928006764
245PSF0130-H10XLB00-V5,0-M	180	R928024395	R928022312
245PSF0150-H10XLB00-V5,0-M	220	R928024396	R928022321
245PSFN0160-H10XLB00-V5,0-M	260	R928024397	R928006818
245PSFN0250-H10XLB00-V5,0-M	310	R928024398	R928006872
245PSFN0400-H10XLB00-V5,0-M	350	R928024399	R928006926

¹⁾ Pression différentielle mesurée via le filtre et le dispositif de mesure selon ISO 3968. La pression différentielle mesurée sur l'indicateur d'entretien est plus basse.

Codification: Élément de commutation électronique pour l'indicateur d'entretien

ABZ	F	V	-1X	/ -DIN
Accessoires Rexroth pour la construction de machines				-DIN = Marquage pour le modèle DIN
Filtre				Série
Indicateur d'entretien				Séries 10 à 19 (10 à 19; cotes de montage et de raccordement inchangés)
Élément de commutation électronique avec 1 point de commutation (inverseur) connecteur circulaire M12x1				= E1SP-M12X1
Élément de commutation électronique avec 2 points de commutation (contact d'ouverture/de fermeture), 75 %, 100 %, connecteur circulaire M12x1, 3 DEL				= E2SP-M12X1
Élément de commutation électronique avec 2 points de commutation (contact d'ouverture/de fermeture), 75 %, 100 %, suppression de signaux jusqu'à 30 °C connecteur circulaire M12x1, 3 DEL				= E2SPSU-M12X1

Élément de commutation électronique	Référence article
ABZFW-E1SP-M12X1-1X/-DIN	R901025339
ABZFW-E2SP-M12X1-1X/-DIN	R901025340
ABZFW-E2SPSU-M12X1-1X/-DIN	R901025341

Exemple de commande: Filtre pour l'installation sur bloc avec indicateur d'entretien mécano-optique pour $p_{\text{nom}} = 250$ bars [3626 psi] sans vanne by-pass, calibre 0063, avec élément filtrant 10 µm et élément de commutation électronique M12x1 à 1 point de commutation pour le fluide hydraulique qu'est l'huile minérale HLP selon DIN 51524.

Filtre: 245PSFN0063-H10XLB00-V5,0-M Réf. article: R928024393


Indicateur d'entretien: ABZFW-E1SP-M12X1-1X/-DIN Réf. article: R901025339

Connecteurs femelles selon IEC 60947-5-2 (cotes en mm [inch])

Pour un élément de commutation électronique avec connecteur circulaire M12 x 1

Connecteur femelle compatible avec K24 à 4 pôles, M12 x 1 avec borne à vis, passe-câble à vis Pg9.

Réf. article R900031155



Connecteur femelle compatible avec K24-3m à 4 pôles, M12 x 1 avec câble PVC surmoulé d'une longueur de 3 m.


Section du câble: 4 x 0,34 mm²

Marquage des fils:

1	Marron
2	Blanc
3	Bleu
4	Noir



Réf. article R900064381

Autres connecteurs circulaires, voir la notice RF 08006




Symboles

Filtre pour l'installation sur bloc A




Élément de commutation électronique pour l'indicateur d'entretien

Bloc de commutation Fiche




ABZFV-E1SP-M12X1-1X/-DIN

Bloc de commutation



ABZFV-E2SPSU-M12X1-1X/-DIN

Bloc de commutation



ABZFV-E2SP-M12X1-1X/-DIN

Fonctionnement, coupe


Les filtres pour l'installation sur bloc conviennent pour l'installation directe sur les blocs de pompes et blocs de commande. Ils sont installés en amont d'appareils de commande ou de régulateurs qui doivent être protégés.

Ils sont composés essentiellement de la tête de filtre (1), du pot de filtre vissable (2), de l'élément filtrant (3) ainsi que de l'indicateur d'entretien mécano-optique (4). Les filtres à éléments filtrants stables à une pression différentielle basse (= lettre caractéristique Pression différentielle A), sont également équipés d'une vanne by-pass (5).

Via l'orifice I, le fluide hydraulique est amené à l'élément filtrant (3) et y est nettoyé. Les particules de pollution filtrées se déposent dans le pot de filtre (2) et l'élément filtrant (3). Via l'orifice 0, le fluide hydraulique filtré passe au bloc de pompes ou au bloc de commande et retourne ainsi au circuit hydraulique.

Le boîtier du filtre et tous les éléments de connexion sont conçus de sorte que les pointes de pression – comme celles pouvant se produire par exemple lors de l'ouverture brusque de grands distributeurs suite à la masse fluide accélérée – peuvent être compensées en sécurité. À partir du calibre 0160, le modèle standard est équipé d'une vis de vidange d'huile (7).

Le filtre est toujours équipé d'un indicateur d'entretien mécano-optique (4). L'indicateur d'entretien est raccordé via l'élément de commutation électronique à 1 ou 2 points de commutation (6) qui doit être commandé séparément. Cet élément de commutation électronique est enfiché sur l'indicateur d'entretien mécano-optique et est fixée à l'aide d'un circlip.



Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)

générales

Position de montage	Latérale				
Plage de température ambiante	°C [°F] -30 à +100 [-22 à +212]				
Poids ¹⁾	CN	0040	0063	0100	0130
	kg [lbs]	4,6 [10.14]	5,0 [11.02]	5,8 [12.78]	8,8 [19.40]
Poids ¹⁾	CN	0150	0160	0250	0400
	kg [lbs]	9,2 [20.28]	13,5 [29.76]	14,3 [31.52]	16,0 [35.26]
Matériau	Tête de filtre	GGG			
	Pot de filtre	Acier			
	Indicateur d'entretien optique	Laiton			
	Élément de commutation électronique	Plastique PA6			

hydrauliques

Pression de service maximale	bar [psi]	250 [3626]
Plage de température du fluide hydraulique	°C [°F]	-10 à +100 [+14 à +212]
Résistance à la fatigue selon ISO 10771	Alternance de l'effort	> 10 ⁶ à la pression de service maximale
Pression d'ouverture de la vanne by-pass	bar [psi]	7 ± 0,5 [100 ± 7]
Type de mesure de pression de l'indicateur d'entretien		Pression différentielle
Pression de réponse de l'indicateur d'entretien	bar [psi]	5 ± 0,5 [72 ± 7]

électriques (élément de commutation électronique)

Raccordement électrique	Connecteur circulaire M12 x 1, 4 pôles	
Charges des contacts, tension continue	A 1 au maximum	
Plage de tension	E1SP-M12x1	V CC/CA 150 au maximum
	E2SP	V CC 10 à 30
Puissance de commutation max. à charge ohmique	20 VA; 20 W; (70 VA)	
Type de commutation	E1SP-M12x1	Inverseur
	E2SP-M12x1	Contact de fermeture à une pression de réponse de 75 %, Contact d'ouverture à une pression de réponse de 100 %
	E2SPSU-M12x1	Contact de fermeture à une pression de réponse de 75 %, Contact d'ouverture à une pression de réponse de 100 % Commutation de signaux à 30 °C [86 °F], Recommutation à 20 °C [68 °F]
Affichage par les DEL dans l'élément de commutation électronique E2SP...	Etat de service (DEL verte), point de commutation à 75 % (DEL jaune), point de commutation à 100 % (DEL rouge)	
Type de protection selon EN 60529	IP 65	

En cas de tension continue supérieure à 24 V, une extinction d'éteintes doit être prévue pour assurer la protection des contacts de commutation.

Poids	Élément de commutation électronique: – avec connecteur circulaire M12 x 1	kg [lbs]	0,1 [0.22]
-------	--	----------	------------

¹⁾ Poids, y compris l'élément filtrant standard et l'indicateur d'entretien.

Caractéristiques techniques (en cas d'utilisation en dehors des valeurs indiquées, veuillez nous consulter!)**Elément filtrant**

Papier en fibre de verre H..XL		Elément à usage unique sur la base de fibres inorganiques	
		Rapport de filtration selon ISO 16889 jusqu'à $\Delta p = 5$ bars [72.5 psi]	Pureté de l'huile pouvant être atteinte selon ISO 4406 [SAE-AS 4059]
H20XL	$\beta_{20}(c) \geq 200$	19/16/12 – 22/17/14	
H10XL	$\beta_{10}(c) \geq 200$	17/14/10 – 21/16/13	
H6XL	$\beta_6(c) \geq 200$	15/12/10 – 19/14/11	
H3XL	$\beta_5(c) \geq 200$	13/10/8 – 17/13/10	
Différence de pression admissible	A B	bar [psi] 30 [435] 330 [4786]	

Matière des joints pour fluides hydrauliques







Huile minérale			Codification
Huile minérale	HLP	selon la norme DIN 51524	M
Fluides hydrauliques difficilement inflammables			Codification
Émulsions	HFA-E	selon la norme DIN 24320	M
Solutions aqueuses synthétiques	HFA-S	selon la norme DIN 24320	M
Solutions aqueuses	HFC	selon VDMA 24317	M
Ester d'acide phosphorique	HFD-R	selon VDMA 24317	V
Ester organique	HFD-U	selon VDMA 24317	V
Fluides hydrauliques à dégradation biologique rapide			Codification
Triglycérides (huile de colza)	HETG	selon VDMA 24568	M
Esters synthétiques	HEES	selon VDMA 24568	V
Polyglycoles	HEPG	selon VDMA 24568	V


Courbes caractéristiques (mesurées avec de l'huile minérale HLP46 selon ISO 3968)**H3XL...**Poids spéc.: < 0,9 kg/dm³Courbes caractéristiques Δp -Q pour le filtre complet
 Δp recommandé pour le dimensionnement = 1,5 bar

Notre logiciel „BRFilterSelect“ permet un dimensionnement optimal du filtre.

— 140 mm²/s [649 SUS]
 - - - 68 mm²/s [315 SUS]
 - - - 30 mm²/s [142 SUS]

Viscosité de l'huile:




Courbes caractéristiques (mesurées avec de l'huile minérale HLP46 selon ISO 3968)**H3XL...**Poids spé.: < 0,9 kg/dm³Courbes caractéristiques Δp -Q pour le filtre complet Δp recommandé pour le dimensionnement = 1,5 bar

Notre logiciel „BRFilterSelect“ permet un dimensionnement optimal du filtre.

Viscosité de l'huile:

- 140 mm²/s [649 SUS]
- 68 mm²/s [315 SUS]
- 30 mm²/s [142 SUS]



Courbes caractéristiques (mesurées avec de l'huile minérale HLP46 selon ISO 3968) H10XL...







Poids spé.: < 0,9 kg/dm³

Courbes caractéristiques Δp -Q pour le filtre complet
 Δp recommandé pour le dimensionnement = 1,5 bar

Notre logiciel „BRFilterSelect“ permet un dimensionnement optimal du filtre.

Viscosité de l'huile:

- 140 mm²/s [649 SUS]
- 68 mm²/s [315 SUS]
- 30 mm²/s [142 SUS]




Courbes caractéristiques (mesurées avec de l'huile minérale HLP46 selon ISO 3968) **H10XL...**

Poids spé.: < 0,9 kg/dm³

Courbes caractéristiques Δp -Q pour le filtre complet


Δp recommandé pour le dimensionnement = 1,5 bar



Notre logiciel „BRFilterSelect“ permet un dimensionnement optimal du filtre.


Viscosité de l'huile:

- 140 mm²/s [649 SUS]
- 68 mm²/s [315 SUS]
- 30 mm²/s [142 SUS]



Encombrement des calibres CN0040 à CN0150 (cotes en mm [inch])

CN0040 à 0150



Boîtier du filtre pour les éléments filtrants selon DIN 24550 et selon le standard BRFS


Type 245 PSF(N)...	Contenu en l [US gal]	A1	A2	A3 ¹⁾	A4	A5	B1	B2	B3
0040	0,25 [0.07]	216 [8.50]							
0063	0,4 [0.11]	280 [11.02]	110 [4.33]	100 [3.94]	85 [3.35]	132 [5.20]	102 [4.02]	Ø85 [3.35]	Ø55 [2.17]
0100	0,6 [0.16]	370 [14.57]							
0130	0,8 [0.21]	349 [13.74]	146 [5.75]	120 [4.72]	110 [4.33]	147 [5.79]	135 [5.31]	Ø116 [4.57]	Ø77 [3.03]
0150	0,98 [0.26]	399 [15.71]							

Type 245 PSF(N)...	B4	B5	B6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
0040										
0063	18 [0.71]	37 [1.46]	83 [3.27]	72 [2.83]	55 [2.17]	Ø27,5 [1.08]	Ø20 [0.79]	35 [1.38]	30 [1.18]	5 [0.20]
0100										
0130	20 [0.79]	52,5 [2.07]	75 [2.95]	95 [3.74]	59 [2.32]	Ø40 [1.57]	Ø32 [1.26]	52 [2.05]	31 [1.22]	2 [0.08]
0150										

¹⁾ Espace nécessaire pour le démontage lors du remplacement de l'élément filtrant

Encombrement des calibres CN0160 à CN0400 (cotes en mm [inch])

CN0160 à 0400




Boîtier du filtre pour les éléments filtrants selon DIN 24550 et selon le standard BRFS

Type 245 PSF(N)...	Contenu en l [US gal]	A1	A2	A3 ¹⁾	A4	A5	B1	B2	B3
0160	1,5 [0.40]	345 [13.58]							
0250	2,1 [0.55]	433 [17.05]	174 [6.85]	120 [4.72]	110 [4.33]	182 [7.17]	135 [5.31]	Ø135 [5.31]	Ø98 [3.86]
0400	3,2 [0.85]	583 [22.95]							

Type 245 PSF(N)...	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
0160											
0250	23 [0.91]	68 [2.68]	80,5 [3.17]	5 [0.20]	95 [3.74]	59 [2.32]	Ø45 [1.77]	Ø38 [1.5]	52 [2.05]	31 [1.22]	2 [0.08]
0400											

¹⁾ Espace nécessaire pour le démontage lors du remplacement de l'élément filtrant

Indicateur d'entretien (cotes en mm [inch])



- 1 Indicateur d'entretien mécano-optique; couple de serrage maximal $M_{A\max} = 50 \text{ Nm}$ [36.88 lb-ft]
- 2 Élément de commutation avec circlip pour l'indicateur d'entretien électrique (orientable à 360°); connecteur mâle M12x1 ou selon DIN EN 175201-804
- 3 Boîtier avec trois diodes lumineuses: 24 V =
 - Vert: État de service
 - Jaune: Point de commutation 75 %
 - Rouge: Point de commutation 100 %
- 4 Indicateur optique bistable
- 5 Connecteur circulaire M12x1, 4 pôles
- 6 Circlip
- 7 Plaque signalétique

Remarques:

Le dessin comprend l'indicateur d'entretien mécano-optique (1) et l'élément de commutation électronique (2). Connecteur circulaire M12x1 (5) Par ex. pour le raccordement à ABZVF-E1SP-M12x1-1X/-DIN (voir page 17). Des éléments de commutation à une puissance de commutation plus élevée sont disponibles sur demande.

Pièces de rechange

Indicateur d'entretien mécano-optique	ABZ	F	V	HV5	1X	/	-DIN	
Accessoires Rexroth pour la construction de machines								DIN = Marquage pour le modèle DIN
Filtre								Matière des joints
Indicateur d'entretien								M = Joint NBR
Indicateur d'entretien mécano-optique pour les filtres haute pression								V = Joint FKM
Point de commutation 5 bars [72 psi]				= HV5				Série
								1X = Séries 10 à 19 (10 à 19; cotes de montage et de raccordement inchangés)

Indicateur d'entretien mécano-optique	Référence article
ABZVF-HV5-1X/M-DIN	R901025313

Jeu de joints

	D	245PSF					
Jeu de joints							Joint
Type 245PSF							Joint NBR
Calibre							Joint FKM
CN0040-0100		= N0040-0100					
CN0130-0150		= 0130-0150					
CN0160-0400		= N0160-0400					

Jeu de joints	Référence article
D245PSFN0040-0100-M	R928028217
D245PSF0130-0150-M	R928028216
D245PSFN0160-0400-M	R928028215

Installation, mise en service, entretien

Installation du filtre

Comparer la pression de service avec la valeur figurant sur la plaque signalétique. Retirer le bouchon obturateur de l'entrée et de la sortie du filtre et installer le filtre sur le bloc de commande en veillant à un montage exempt de tension et en tenant compte du sens de débit (flèches de direction) et de la hauteur de démontage de l'élément filtrant. De préférence, le filtre doit être monté avec le pot de filtre (2) dirigé vers le bas. L'indicateur d'entretien doit être installé à un endroit bien visible.

Raccordement de l'indicateur d'entretien électrique

Le filtre est toujours équipé d'un indicateur d'entretien mécano-optique (4). Le raccordement de l'Indicateur d'entretien électrique s'effectue via l'élément de commutation (6) à 1 ou 2 points de commutation, qui est enfiché sur l'indicateur d'entretien mécano-optique et est fixé à l'aide d'un circlip.

Quand l'élément filtrant doit-il être échangé ou nettoyé?

Lors du démarrage à froid, le bouton rouge de l'indicateur d'entretien optique (4) peut sortir et un signal électrique est émis via l'élément de commutation (6). Ne réenfoncer le bouton rouge qu'après que la température de service ait été atteinte. Si le bouton ressort immédiatement après ou que le signal électrique ne disparaît pas dès que la température de service a été atteinte, l'élément filtrant doit être remplacé ou nettoyé après la fin de l'équipe.

Remplacement de l'élément

- Arrêter l'installation et décharger le filtre côté pression.
- Enlever le pot de filtre (2) en le tournant à gauche. Nettoyer le boîtier du filtre dans un milieu adéquat.
- Enlever l'élément filtrant (3) du tourillon sur la tête de filtre en le tournant légèrement
- Contrôler le joint et la bague d'appui dans le pot de filtre pour vérifier leur position et pour détecter des dommages éventuels. Si nécessaire, il faut remplacer ces pièces.
- Remplacer les éléments filtrants H...XL, nettoyer l'élément filtrant G....
- L'efficacité du nettoyage dépend du type de salissures et de l'importance de la pression différentielle avant le remplacement de l'élément filtrant. Si la pression différentielle après le remplacement de l'élément filtrant est supérieur à 50 % de la pression différentielle avant le remplacement, il faut également remplacer l'élément G....
- Vérifiez si la désignation de type et/ou la référence article figurant sur la pièce de rechange correspond(ont) aux informations sur la plaque signalétique du filtre.
- Enficher l'élément filtrant neuf ou nettoyé sur le tourillon en le tournant légèrement.
- Visser le pot de filtre/le fond jusqu'à la butée. Dévisser la tête de filtre de 1/8 à 1/2 tour pour que la tête de filtre ne se coince pas suite à la pulsation de pression et puisse être dévissée sans problèmes pendant les travaux de maintenance.

Qualité et normalisation

Les filtres sous pression pour les applications hydrauliques selon 51418 sont des équipements sous pression selon l'article 1, alinéa 2.1.4 de la Directive 97/23/CE Équipements sous pression (DEP). Sur la base de l'exception stipulée dans l'article 1, alinéa 3.6 de la DEP, les filtres hydrauliques ne sont pourtant pas régis par la DEP s'ils ne sont pas classés dans une catégorie supérieure à la catégorie I (document d'orientation 1/19). Par conséquent, ils ne sont pas marqués CE.


Utilisation dans les zones explosives selon la directive 94/9/CE (ATEX)

Les filtres sous pression selon 51418 ne sont pas des appareils ou composants au sens de la directive 94/9/CE et ne sont pas munis d'un marquage CE.

Pour l'utilisation des filtres sous pression 51418 dans des zones explosives, il faut veiller à ce que l'équipotentialité soit assurée.

En ce qui concerne les indicateurs électriques d'entretien, il s'agit de matériels électriques simples selon la norme DIN EN 50020 qui ne possèdent pas de sources de tension. Selon DIN EN 60079-14, ces matériels électriques simples peuvent être intégrés sans marquage ni certification dans des circuits électriques à sécurité intrinsèque [EEx ib] dans les installations du groupe d'appareils II, catégorie 2G (zone 1) et catégorie 3G (zone 2). Les matériaux sont classés dans le groupe d'explosion II B et dans la classe de température T5.

Proposition de câblage selon DIN EN 60079-14



En ce qui concerne les indicateurs d'entretien électriques à deux points de commutation, des appareils de commutation munis de deux circuits d'entrée à sécurité intrinsèque doivent être utilisés.