

Rollcart Fasskarre

Traglast 250 kg, für 1 x 200-Liter-Fass,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5010
Enzianblau, mit Vollgummi-Bereifung
auf Kunststoff-Felge, 1 Stützrad

Artikelnummer: 202927



Rollcart Fasskarre mit Stützrad

Fasskarre

- Traglast 250 kg
- für 1 x 200-Liter-Fass
- Ladungssicherung durch verstellbare Fasssicherung
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Höhe x Breite 1600 x 700 mm
- Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- mit Vollgummi-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Rad Ø 250 mm
- Naben mit Rollenlager
- 1 Stützrad
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Rad-Ø	250 mm
Karrentyp	Fasskarre	Radlager	Rollenlager

Traglast	250 kg	Stützrad-Ø	200 mm
Kapazität	1 x 200-Liter-Fass	Ladungssicherung	verstellbare Fasssicherung
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1600 mm
klappbar	nein	Breite	700 mm
Treppenkufen	nein	Oberfläche	pulverbeschichtet
Bereifung	Vollgummi	Farbe	enzianblau // RAL5010
Stützrad	1 Stützrad	Garantie	5 Jahre
Material Felge	Kunststoff	Gewicht	17 kg

Dazu passt auch ...

144744		Gasflaschenschrank, für 10 x 11 kg Gasflaschen oder 4 x 33 kg Gasflaschen, Höhe x Breite x Tiefe 1435 x 860 x 720 mm, mit Dach, mit Flügeltür, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
201077		Fassbock, für 2 x 200-Liter-Fass, Fassauflage mit Winkel, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 1230 x 650 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
206148		Fasspumpe, für Diesel, Heizöl, Motoren-, Hydraulik- und Getriebeöle mit einer maximalen Viskosität von 2000 mPas, maximale Förderleistung 0,25 Liter pro Hub, Tauchrohr Länge 920 mm
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung