

Technische Information

Rostosan® Plus

Rostschutzgrundierung



Rostosan® Plus ist eine blei- und chromatfreie Rostschutzgrundierung für innen und außen auf Basis einer speziellen Kunstharzkomination.

Schnelltrocknender, universell einsetzbarer Qualitäts-Rost-Primer für höchste Ansprüche. Hervorragende Haftung auf Eisen und Stahl, auch verwendbar auf Holz und mineralischen Untergründen.

- mit Wirkstoff **Haktiv G** gegen Poren- und Restrost
- **schnelltrocknend**
- für **Eisen, Stahl u.v.m.**



Technische Angaben

Lieferform	grau (ca. RAL 7001), rotbraun (ca. RAL 3009), grün (ca. RAL 6011), weiß	Glanzgrad	matt
Anwendungsbereich	außen und innen	Haltbarkeit [2]	kühl, jedoch frostfrei mind. mind. 1 Jahr
Packungsgrößen	375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l, 12,5 kg, 35 kg	Produkt-Code F+L	M-GP03
Verbrauch [1]	ca. 0,11 - 0,14 kg/m ² ca. 0,15 - 0,20 l/m ²	EU-VOC-Grenzwert	(Kat. A/i): 500 g/l VOC (2010) Der VOC-Anteil beträgt max. 500 g/l.
Spez. Gewicht	ca. 1,35 - 1,45 g/cm ³	Abfallschlüssel [3]	17 07 01 (trocken), 08 01 11 (flüssig)

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

Bindemittel Spezielle Kunstharze

Einsatz- und Anwendungsangaben

Untergrund Der Untergrund muss tragfähig und frei von Schmutz, Fett, lösem Rost und Walzhaut sein. Entrostungsgrad Sa 2 ½ (Strahlentrostung) oder St 3 (Handentrostung) sollte erreicht werden.

Materialeinstellung Material ist verarbeitungsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut aufrühren und nach Gebrauch wieder gut verschließen.

Verarbeitung Streichen oder rollen. Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur mind. 5 °C (idealer Bereich 10 - 25 °C), relative Luftfeuchte ≤ 80 %. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung, Regen, extrem hoher Luftfeuchtigkeit (Nebelnässe) oder starkem Wind verarbeiten. Im Normalfall genügt ein Grundanstrich mit **Kluth Rostosan® Plus**. Bei größerer Rautiefe des Untergrundes sind zwei Grundanstriche anzubringen.

Hinweise Haftung auf Kunststoff anhand einer Vorprobe überprüfen. Die Behandlung von Restrost mit **Kluth Tannox®** steigert den Schutzwert. Nicht für Feuerverzinkung geeignet, temperaturbeständig bei 80 °C, weitgehend beständig gegen Öle und Benzine. Einsatz für höhere Korrosionsbeanspruchung, Überbeschichtung sollte nach max. 3 Monaten erfolgen. Je nach Trocknungsbedingungen kann es ab dem 3. - 5. Tag zu Hochzieherscheinungen kommen. Im Zweifel Probe an einer unauffälligen Stelle ausführen. Bei allen Arbeiten BFS-Richtlinien beachten.

Trockenzeiten

staubtrocken	griffest	überarbeitbar	Durchgetrocknet bei Ofentrocknung 80 °C
0,5 Std.	1 Std.	2-4 Std. / 12-24 Std.	0,5 Std.

Bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Bei kühler, feuchter Witterung und höheren Schichtdicken entsprechend längere Trockenzeit einhalten.

Ein zweiter Anstrich mit **Kluth Rostosan® Plus** kann bereits nach 2-4 Stunden erfolgen. Überarbeitung mit handelsüblichen Kunstharzlacken nach 12-24 Stunden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge in den Arbeitspausen im Material oder unter Wasser aufbewahren. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit **Lösin® 140 Kunstharzverdünner** oder **Lösin® 100 Universalverdünner** reinigen.

Chemische Werke Kluth GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluth.com - E-Mail: info@kluth.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.coticoatings.com - E-Mail: info@coticoatings.com

Rostosan® Plus

Rostschutzgrundierung

Hinweise

Besonders zu beachten	VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, entsprechende BFS-Merkblätter, entsprechende EU-Sicherheitsdatenblätter! In schwierigen Fällen Beratung einholen.
Besondere Hinweise	Entzündlich. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfälle und Behälter müssen auf gesicherte Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Besondere Anweisung einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Kennzeichnung	Enthält 2-Butanonoxim. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Entsorgung	Mit dem REMA®-System! Eintrocknete Reste können auch als Baustellenabfall nach Abfallschlüssel Nr. 17 07 01 oder im Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Reste unter Berücksichtigung der behördlichen Abfallbeseitigungsvorschriften (Abfallschlüssel-Nr. 08 01 11) entsorgen.
Technische Beratung	Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so können Sie selbstverständlich auch technische Beratung erhalten unter: E-Mail: awt@conticoatings.com oder Tel: +49 (0) 208 9948-156 Die aktuellste Fassung dieser technischen Information können sie über http://produkte.conticoatings.com/4005941006537 oder mit dem Smartphone (QR-Code scannen) aufrufen.
Anmerkung	Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Anwender wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Chemische Werke Kluthé GmbH

Verwaltung/Administration

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176
www.kluthé.com - E-Mail: info@kluthé.com

Verkauf Oberhausen

D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163
www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com