

KERN 338-07

Milligrammgewicht, Plättchenform,

KERN[®]



Messsystem

Nennwert:	100 mg
OIML-Klasse:	F2
Toleranz:	0,160 mg

Zubehör

Aluminiumetui:	317-009-600
Holzetui:	338-090-200
Kunststoffetui:	347-009-400

Dienstleistungen (optional)

DAkkS-Kalibrierschein:	962-457
DAkkS-Kalibrierschein (Rekalibrierung):	962-457R

Eichung:	2018-12: Aktuell nicht möglich (-> RS Tu)
Plustoleranz:	921-457

Kategorie

Marke:	KERN
--------	------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	8,5 x 8,5 x 4 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	100 mg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	100 mg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen:	8,5 x 8,5 x 4 mm
Bauform:	Plättchenform

Piktogramme

STANDARD



OPTION

