

IDEAL 4005

Innovativer Hochleistungs-Büroaktenvernichter, leistungsstark mit viel Volumen

SPS-Sicherheitspaket (Safety Protection System): Patentierte, elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung als zusätzliches Sicherheitselement; Mehrfunktions-Schaltelement „EASY-SWITCH“ mit integrierter Bedienungsführung durch Farbsignale und Leuchtsymbole; Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung (verhindert Papierstaus); Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter; elektronische Türsicherung über Magnetschalter; zweifache Motorsicherung; ZERO ENERGY CONSUMPTION: Komplette, automatische Netztrennung nach 30 Minuten Standby-Modus. Lichtschranke für automatischen Start/Stop. ECC – Electronic Capacity Control: Patentierte Anzeige der Kapazitätsauslastung während des Shredderns. Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für gleichbleibend hohe Schnittleistung. 405 mm Arbeitsbreite für EDV-Listen und große Formate. Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl mit LIFETIME-Garantie¹. Modellvarianten 4005 und 4005 CC geeignet zum Vernichten der gängigsten CDs/DVDs. Laufruhiger, besonders kraftvoller 1600-Watt-Wechselstrommotor für Dauerbetrieb. Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb. Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank (210 l Schrankvolumen). Praktischer Schnittgutbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit 165 l Behältervolumen (kann mit oder ohne Einwegsack verwendet werden). Maße (H x B x T): 1010 x 640 x 590 mm, Gewicht: 115 kg.

¹ Büro- und Heftklammern sind beim Feinschnitt 0,8 x 12 mm und 0,8 x 5 mm zu entfernen. Garantie: 2 Jahre.

SCHNITTARTEN

6 mm Streifenschnitt

Blattleistung*: 50-55 / 42-47

Sicherheitsstufe P-2

4 x 40 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 40-45 / 34-39

Sicherheitsstufe P-4

2 x 15 mm Partikelschnitt

Blattleistung*: 25-30 / 21-26

Sicherheitsstufe P-5

0,8 x 12 mm Feinschnitt

Blattleistung*: 15-17 / 13-15

Sicherheitsstufe P-6

0,8 x 5 mm Super-Feinschnitt

Blattleistung*: 10-11 / 8-9

Sicherheitsstufe P-7

* Papier DIN A4, 70 g/m² / 80 g/m²



IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 4005

Ausstattungsmerkmale



VOLLSTAHL-MESSERWELLEN Robust und langlebig: Büroklammerfeste Schneidwerke mit gehärteten Vollstahl-Messerwellen aus Qualitätsstahl. Auf die Messerwellen gewähren wir eine LIFETIME-Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch (Feinschnitt-Modelle ausgenommen).



EASY-SWITCH Hoher Bedienkomfort: intelligente Steuerung durch das Mehrfunktions-Schaltelement EASY-SWITCH mit Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole.



ECC – ELECTRONIC CAPACITY CONTROL Staufrei, kontinuierlich shreddern: ECC (Electronic Capacity Control) – die genutzte Blattkapazität wird über LEDs angezeigt.



AUTOMATISCHER ÖLER Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen während des Shredderns für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

