



TMS-SCE

Interne TE-Nummer 8350110001

TMS-SCE, Printable Tubing, Ladder Tubing Type, Military Tubing Grade, 3:1 Printable Tubing Shrink Ratio, White, Markers per Sleeve

1

[Auf TE.com ansehen>](#)

Kennzeichnung und Etikettierung > Bedruckbare Schrumpfschläuche > MILITÄRTAUGLICHE TMS-SCE-HÜLSEN



Schlauchtyp: **Leiter**

Schlauchqualität: **Militär**

Bedruckbare Schrumpfschläuche – Schrumpfrate: **3:1**

Farbe: **Weiß**

Markierungen pro Hülse: **1**

[Alle MILITÄRTAUGLICHE TMS-SCE-HÜLSEN \(94\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schlauchtyp	Leiter
Schlauchqualität	Militär

Sonstige Eigenschaften

Bedruckbare Schrumpfschläuche – Schrumpfrate	3:1
Farbe	Weiß
Markierungen pro Hülse	1

Abmessungen

Hülsenlänge	50 mm[2 in]
Supplied Diameter	3.2 mm[.125 in]
Innendurchmesser nach Verarbeitung	1 mm[.042 in]
Kompatibler Kabeldurchmesser	1.1 – 2.6 mm[.044 – .105 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Empfohlenes Band	Siehe Druckerbandmatrix
------------------	-------------------------

Drucker-/Etikettenmerkmale

Empfohlener Drucker	Siehe Druckerbandmatrix
Druckertyp	Thermal Transfer

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge	250
------------------	-----

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUN 2020 (209) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2020 (209) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | TMS-SCE



Kunden kauften auch diese Produkte





Dokumente

Produktzeichnungen

[TMS-SCE-1/8-2.0-9](#)

Englisch

Datenblätter/ Katalogseiten

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[IDENTIFICATION PRINTER PRODUCT RIBBON MATRIX](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Englisch