



STANDARD

DFP-CN2	Ø A = 0,67mm	Ø B = 1,8mm
DFP-CN3	Ø A = 0,79mm	Ø B = 2,05mm
DFP-CN4	Ø A = 1,05mm	Ø B = 2,30mm
DFP-CN5	Ø A = 1,31mm	Ø B = 2,65mm
DFP-CN6	Ø A = 1,55mm	Ø B = 2,85mm
DFP-CN7	Ø A = 2,44mm	Ø B = 3,65mm



LANGVERSION - für eng bestückte Leiterplatten

DFP-CNL3	Ø A = 0,79mm	Ø B = 2,05mm
DFP-CNL4	Ø A = 1,05mm	Ø B = 2,30mm
DFP-CNL5	Ø A = 1,31mm	Ø B = 2,65mm

Lötpatronen mit dem Buchstaben "F" sind für den Einsatz mit bleifreien Loten auf FR4-Leiterplatten geeignet. Bei Anwendungen mit niedrigerem oder höherem Wärmebedarf ist das "F" in der Artikelnummer entsprechend der Anwendung durch die nachfolgenden Buchstaben zu ersetzen: T = für temperaturempfindliche Bauteile, C = für Keramik-Bauteile oder Anwendungen mit großer Masseanbindung. DxP Spitzen sind nur in dem Temperaturbereich "F" oder "C" verfügbar.