



STANDARD

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| DFP-CN2 | Ø A = 0,67mm | Ø B = 1,8mm |
| DFP-CN3 | Ø A = 0,79mm | Ø B = 2,05mm |
| DFP-CN4 | Ø A = 1,05mm | Ø B = 2,30mm |
| DFP-CN5 | Ø A = 1,31mm | Ø B = 2,65mm |
| DFP-CN6 | Ø A = 1,55mm | Ø B = 2,85mm |
| DFP-CN7 | Ø A = 2,44mm | Ø B = 3,65mm |



LANGVERSION - für eng bestückte Leiterplatten

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| DFP-CNL3 | Ø A = 0,79mm | Ø B = 2,05mm |
| DFP-CNL4 | Ø A = 1,05mm | Ø B = 2,30mm |
| DFP-CNL5 | Ø A = 1,31mm | Ø B = 2,65mm |

Lötpatronen mit dem Buchstaben "F" sind für den Einsatz mit bleifreien Lötloten auf FR4-Leiterplatten geeignet. Bei Anwendungen mit niedrigerem oder höherem Wärmebedarf ist das "F" in der Artikelnummer entsprechend der Anwendung durch die nachfolgenden Buchstaben zu ersetzen: T = für temperaturempfindliche Bauteile, C = für Keramik-Bauteile oder Anwendungen mit großer Masseanbindung. DxP Spitzen sind nur in dem Temperaturbereich "F" oder "C" verfügbar.