

DT12P-BT ✓ AKTIV

DEUTSCH | DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM

Interne TE-Nummer DT12P-BT

Automotive Connector Caps & Covers, Boot, Cable Exit Angle

180°, Gray, PVC, 12 Position, -20 – 212 °F [-29 – 100 °C], DEUTSCH

DTM

[Auf TE.com ansehen>](#)



Steckverbinder > Automobil-Steckverbinder > Zubehör > Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder



Schutz-Zugentlastungszubehörtyp: **Muffe**

Kabelausgangswinkel: **180°**

Zugentlastung: **Mit**

Primäre Produktfarbe: **Grau, Grau**

Primärproduktmaterial: **PVC**

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schutz-Zugentlastungszubehörtyp	Muffe
---------------------------------	-------

Abdichtbar	Nein
------------	------

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen	12
-----------------------	----

Sonstige Eigenschaften

Kabelausgangswinkel	180°
---------------------	------

Primäre Produktfarbe	Grau, Grau
----------------------	------------

Primärproduktmaterial	PVC
-----------------------	-----

Montage und Anschlusstechnik

Zugentlastung	Mit
---------------	-----

Abmessungen

Kompatibler Kabelbündel-Durchmesserbereich	0 – 13.08 mm[0 – .515 in]
--	---------------------------

Verwendungsbedingungen

Kompatibel mit der SteckverbinderAusführung	Buchse
---	--------

Betriebstemperatur (max)	100 °C[212 °F]
--------------------------	----------------

Betriebstemperaturbereich	-29 – 100 °C[-20 – 212 °F]
---------------------------	----------------------------

Industriestandards

Schutzgrad	IP6K9K
UL-Brandschutzklasse	Nein

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode	Box
--------------------	-----

Weitere

Wartbar	Ja
---------	----

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Nicht auf Lötfähigkeit überprüft

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-J41-DDRC
DEUTSCH DT Receptacle Connectors



TE Teilnr.: CAT-D487-CH8172
DEUTSCH DT Serie Gehäuse und Steckverbinder

Auch serienmäßig | DEUTSCH DT



Arretierungen und Positionssicherungen(73)



Dichtungen und Blindstopfen(4)



Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (3)




Gehäuse für Kraftfahrzeuge(586)



Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder(107)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen (102)



Weiteres Zubehör(14)

Auch serienmäßig | DEUTSCH DTM



Arretierungen und Positionssicherungen(17)




Einsetz- und Entriegelungswerkzeuge (2)



Gehäuse für Kraftfahrzeuge(98)



Kappen und Abdeckungen für Automobil-Steckverbinder(41)



Leiterplattenstiftleisten und -buchsen
(36)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilnr.:5-963729-1
MQS SOCKET CONTACT



TE Teilnr.:DT6P-BT
BOOT, 6P, REC, ST, GRY



TE Teilnr.:DT4P-BT
BOOT, 4P, REC, ST, GRY



TE Teilnr.:DT4S-BT
BOOT, 4P, PLG, ST, GRY



TE Teilnr.:DT2P-BT
BOOT, 2P, REC, ST, GRY



TE Teilnr.:DT2S-BT
BOOT, 2P, PLG, ST, GRY



TE Teilnr.:DT3S-BT
BOOT, 3P, PLG, ST, GRY



TE Teilnr.:CAR2SC68
CAR RECPT DIN9680 2way, IP68



TE Teilnr.:0513-009-2406
SEAL, INTF, 24P, BRN, DRC16



TE Teilnr.:0515-031-7005
WIRE ROUTER, 70P, BLK, PLG

Dokumente

Produktzeichnungen
BOOT, 12P, REC, ST, GRY

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_DT12P-BT_A.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT12P-BT_A.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_DT12P-BT_A.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[CONNECTOR SELECTOR](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch