




Nylon, gestickt Atmungsaktive, mikroventilierte Polyurethan-Beschichtung

BESCHREIBUNG

- Wasserdicht
- Atmungsaktive Membran zwischen Beschichtung und Trägergewebe
- Durchgängig doppelte Polyurethan-Beschichtung
- Mikrogeraute Nitrilschicht an den Fingerspitzen
- Nahtlose Verarbeitung
- Anatomische Passform



BEI FOLGENDEN RISIKEN EMPFOHLEN:

Griffsicherheit

Leichte Montagearbeiten

FÜR FOLGENDE BEREICHE EMPFOHLEN:

Landwirtschaft

Automobilbau

Logistik

Maritimer Bereich

VORTEILE

- Die Membran hält Wasser außerhalb des Handschuhs, während warme Luft und Feuchte von innen nach außen entweichen können
- Atmungsaktive Technologie hält Ihre Hände trocken
- Flüssigkeitsabweisende Eigenschaften schützen die Hand vor Wasser und anderen Flüssigkeiten
- Das Fingerspitzen-Finish erhöht den Schutz und sorgt für optimalen Griff
- Flexibilität und Fingerfertigkeit aufgrund der dünnen Beschichtung und dem nahtlosen Trägergewebe
- Ergonomisches Design reduziert die Ermüdung der Hand
- Abriebfestigkeit der Stufe 4
- Keine Hautirritationen durch drückende Nähte
- Minimales Allergierisiko

LIEFERBARE GRÖßEN

7/S • 8/M • 9/L • 10/XL

LÄNGE

Je nach Größe, in mm (flach liegend)

270-280

VERPACKUNG

10/60

FARBE TRÄGERGEWEBE/BESCHICHTUNG

Blau

VERWENDUNGSHINWEISE

- Verwenden Sie den Handschuh nicht in chemisch, elektrisch oder thermisch belasteten Umgebungen.
- Lagern Sie den Handschuh an einem vor Licht und Feuchtigkeit geschützten Ort.
- Waschbar bei maximal 40 °C
- Die Leistungsstufen gemäß EN388 können nach dem Waschen nicht garantiert werden

89/686/CEE
Cat. II

EN 388 - 2003

ABRIEB
0 1 2 3 4

SCHNITT
0 1 2 3 4 5



WEITERREIßKRAFT DURCHSTICHKRAFT
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

4121

Die CE-Baumusterprüfung wurde beim zugelassenen Prüfinstitut 0075 durchgeführt.
CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 - France

[Datum der Aktualisierung 14/11/12]

SHOWA 

Das Optimum an Komfort und Feingefühl