

HSM POWERLINE FA 500.3

6 x 40-53 mm

HSM®



Geräuschpegel (Vollast)	75 dB	Schnittgeschwindigkeit	210,0 mm/s
Artikelnummer	1990114	Durchsatzleistung pro h	670 kg
EAN Code	4026631033190	Geräuschpegel (Leerlauf)	65 dB
Schnittgut		eclass 5.1	24320704
Schnittart	Partikelschnitt	UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-3 O-2 T-3 E-2	Leistungsaufnahme des Motors	7500,0 W
Sicherheitsstufe (DIN 32757-1)	3	Spannung	400 V
Schnittbreite	6,00 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	40,00 - 53,00 mm	Tiefe	1795,0 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	340-380 Blatt	Breite	1170,0 mm
Schnittleistung (70g/m ²)	400-450 Blatt	Höhe	1795,0 mm
Eingabebreite	500,0 mm	Gewicht	790,0 kg
Behälter-/Auffangvolumen	530,0 l	Farbe	anthrazit lichtgrau

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Das Top-Modell der Großaktenvernichter-Serie HSM Powerline. Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.