



AFR65V	
Typ	X (mm)
AFR64/160-V	351
AFR64/65-V	383
AFR64/30-V	383

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
GEZEICHNET	NAME	SIGNATUR	DATUM						
GEPRÜFT	Bahrat	BaM	29.08.2019						
GENEHMIGT									
PRODUKTION									
QUALITÄT				WERKSTOFF:		ZEICHNUNGSNR.		A3	
				1.4305		AFR65V			
				GEWICHT:		MASSSTAB:1:3		BLATT 1 VON 1	

