




Späne-Kompaktkipper

- wirksame Trennung von Flüssigkeiten und Feststoffen
- öl- und wasserdicht verschweißt
- niedrige Bauhöhe
- ideal als Beistell-Behälter an einer Maschine
- serienmäßig mit Lochblechboden und Ablasshahn ausgestattet
- Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
- zur einfachen Reinigung ist der Lochblechboden herausnehmbar
- mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
- Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
- Abfangschere mit Zugfeder zwischen Behälterboden und Traggestell ermöglicht reibungslose Entleerung.
- Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken.
- 2-teiliger verzinkter Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar



Detailabbildung: Boden aus Lochblech



Detailabbildung: Ablasshahn


Späne-Kompaktkipper, in verschiedenen Größen erhältlich (Radsatz optional)

ZUBEHÖR



Radsatz, bestehend aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (eine mit Feststeller) aus Polyamid

- für Belastung bis 1350 kg Bestell-Nr. 145-063-J9
- für Belastung bis 2500 kg Bestell-Nr. 145-064-J9



Maße Gabeltaschen in mm

60	200	500 (ab 750 Liter)	200 (bei 300 / 500 Liter)	60
----	-----	--------------------	---------------------------	----

Volumen [l]	300	500	750	1000	1250	1500
Maße außen B x T x H [mm]	680 x 1400 x 580	780 x 1400 x 680	1240 x 1520 x 800	1240 x 1620 x 800	1130 x 1570 x 980	1130 x 1570 x 980
Schüttkantenhöhe [mm]	500	600	700	600	730	730
Traglast gesamt [kg]	750	1000	1500	1800	2000	2000
Gewicht [kg]	125	140	172	209	220	230
Bestellnummer	181-503-J9	181-504-J9	181-505-J9	181-506-J9	181-507-J9	181-508-J9
ZUBEHÖR	2-teiliger Deckel, verzinkt					
Bestellnummer	195-522-J9	145-055-J9	145-055-J9	145-057-J9	145-057-J9	145-057-J9