

Feuille de données du produit



Article N°: 2200 Motorisation électrique

Equipements de manutention



Montée si commandée avec chariots à dossier de poussée, à ridelles, caissettes, à plateaux, haut à étages etc..Avec roues de Ø 200 mm, pour largeur de 500 mm. Motorisation complète avec batteries et chargeur. Compacte et facile à monter. Manette à clipser sur dossier de poussée, branchement par câble à spirales. Vitesse réglable, déplacement avant et arrière. Supplément par chariot. Garantie : 12 mois. Détails techniques : Moteur : 24V, 2 moteurs 2 x 12 V, 250 W, 07 CV, 2 batteries à gel : 2 x 12 V, 33Ah, sans entretien. Vitesse maxi 4,8 Km/h, batteries chargées au maximum, sur sols plats, avec une charge de 500 kg, autonomie environ 15 Km. Pente maxi des sols avec une charge de 500 kg 5%/2°. Roues à bandage élastique 200 x 50 mm, bleu gris non tracant.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Remarques	supplément - pas d'achat unique
Poids (kg)	55
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	1
Code douanier	87168000
GTIN	4017976322001