

Auffangwannen DENIOS pro-line, für 1 IBC à 1000 Liter

Mehr Aufmerksamkeit bei Beschickung und Transport durch Reflektoren in Signalfarben.

- Optimierte Fußkonstruktion vereinfacht das Handling mit Hubwagen oder Gabelstapler und erleichtert den innerbetrieblichen Transport
- Für aggressive Medien wie Säuren und Laugen können die Wannen mit einer hochbeständigen Einlegewanne aus Polyethylen (PE) ausgestattet werden
- Kannenträger optional für Abfüllarbeiten erhältlich
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Mit Abfüllbock als Abfüll- oder Dosierstation einsetzbar
- Zugelassen zur Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werksprüfzeugnis



pro-line
by DENIOS



Ausstattung	mit Gitterrost	mit einem Abfüllbock
Auffangvolumen [l]	1000	1000
Traglast gesamt [kg]	2000	2000
Maße außen B x T x H [mm]	1350 x 1650 x 707	1350 x 1650 x 1172
Bestellnummer pulverbeschichtet	273-881-J1	273-883-J1
Bestellnummer feuerverzinkt	273-882-J1	273-884-J1

Zubehör	
Bestellnummer Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 1350 x 1650	114-433-J1
Bestellnummer Leitfähiger Auffangwanneneinsatz aus Kunststoff, für Auffangwannen L x B (mm): 1350 x 1650	270-790-J1
Bestellnummer Spritzschutz verzinkt, für Auffangwannen mit einer Breite von 1350 mm	114-567-J1
Bestellnummer Kannenträger	114-566-J1
Bestellnummer Abdeckhauben für Auffangwannen, für 1 IBC	136-466-J1