

Dauphin 24-Stunden-Leitstellenstuhl TEC 24/7 adjust

DAUPHIN
Kamerdesign® Group

mit verstellbarer Nackenstütze aus Leder in schwarz, Mit Flachsitz, Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau, Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm, mit höhen- und tiefenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen, Fußkreuz aus Aluminium, poliert, mit Teppichbodenrolle



Artikelnummer: 220884



Dauphin 24-Stunden-Leitstellenstuhl TEC 24/7 adjust mit Armlehnen

24-Stunden-Leitstellenstuhl

- Synchronmechanik mit Schiebesitz, 4-fach arretierbar
- mit verstellbarer Nackenstütze aus Leder in schwarz
- Mit Flachsitz
- Stuhl mit Sitztiefen-/Sitzneigeverstellung
- Neigung verstellbar von 1 bis 6 °
- Sitzunterstützung durch höhenverstellbare Lendenwirbelstütze
- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Sitzbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
- 150000 Scheuertouren nach Martindale
- Sitz Höhe x Breite x Tiefe 420 - 540 x 450 x 380 - 440 mm
- Rücken Höhe x Breite 870 - 1010 x 450 mm
- mit höhen- und tiefenverstellbaren Armlehnen mit Polyurethanauflagen
- Sitz Polster

- Rückenlehne gerade
- Rückenbezug aus Stoff (100% Polyester) in blau
- Rückenlehne höhen-/neigungsverstellbar
- Fußkreuz aus Aluminium, poliert
- mit Teppichbodenrolle
- schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
- Gewicht 22 kg
- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Sitzmöbel	Material Rückenbezug	Stoff (100% Polyester)
Sitzmöbeltyp	Drehstuhl	Rückenform	gerade
Stuhlmechanik	Synchronmechanik mit Schiebesitz	Rückenhöhe	870-1010 mm
Stuhlmechanik Einstellung	4-fach arretierbar	Rückenbreite	450 mm
Farbe Sitzbezug	blau	Rückenlehnenverstellung	höhen-/neigungsverstellbar
Material Sitzbezug	Stoff (100% Polyester)	höhenverstellbar	ja
Strapazierfähigkeit	150000 Scheuertouren	Farbe Rücken Rückseite	schwarz
Polsterung	Sitz und Rücken	Unterbau	Rollen
Sitztyp	Flachsitz	Rollentyp	Teppichbodenrolle
Sitzeinstellung	Sitz-/Rückenlehnenneigung, Sitztiefe	Armlehnen	höhen- und tiefenverstellbare Armlehnen
Sitzneigeverstellung	1-6 °	Armlehnen Auflage	aus Polyurethan
Sitzunterstützung	höhenverstellbare Lendenwirbelstütze	Material Fußkreuz	Aluminium
Sitz Ausführung	Polster	Oberfläche Fußkreuz	poliert
Höhenverstellung durch	Gasfeder	Material Gestell	Aluminium
Sitzhöhe	420-540 mm	Oberfläche Gestell	poliert
Sitzbreite	450 mm	Brandschutz	schwer entflammbar nach DIN EN ISO 1021-1+2
Sitztiefe	380-440 mm	Anlieferung	fertig montiert
Kopfstütze	mit verstellbarer Nackenstütze	Zertifizierung	GS // TÜV
Material Kopfstützenbezug	Leder	Garantie	5 Jahre
Farbe Kopfstütze	schwarz	Gewicht	22 kg
Farbe Rückenbezug	blau		

Zubehör

529922



Bürostuhlrollen für Hartböden, Bereifung in schwarz, Gehäuse in schwarz

Dazu passt auch ...

139650



Fußstütze, Trittfläche Breite x Tiefe 460 x 360 mm, Höhe 90 mm, mit Noppen, stufenlos neigungsverstellbar bis 15°

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
227063		LED-Schreibtischleuchte, 48 x LED, Leuchtmittel nicht austauschbar, Leuchtfarbe kalt- bis warmweiß, Farbtemperatur 3000 - 5700 Kelvin, Beleuchtungsstärke 1520 Lux, Energieeffizienzklasse F, gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1.000 h, 4-stufig dimmbar und mit 2 einstellbaren Farbtemperaturen, Kopf dreh- und neigbar, Armlänge 385 mm, Aus Aluminium/Kunststoff in silber/schwarz
231442		Bodenschutzmatte, für Teppichböden, Breite x Tiefe 900 x 1200 mm, Stärke 2,1 mm, aus Polyethylen/Polyurethan in transparent