

EL900DS

LED-behuizingslamp met fitting



Omschrijving: LED-behuizingslamp, speciaal ontworpen voor behuizingen van nVent HOFFMAN. Snelle montage zonder gereedschap dankzij een systeem met vergrendelingshaak dat is ontworpen voor het 25 mm-gatenpatroon in behuizingen van nVent HOFFMAN. Kan horizontaal of verticaal worden gemonteerd.

Lamp type: LED.

Helderheid: 900 lm.

Lichtkleur: 4000 K (neutraal wit).

Stroomverbruik: 9 W.

Voltage: 100 V - 240 V ~, 50/60 Hz.

Aansluiting: Invoer, 3-polig. Bedradingsdoorvoer, 3-polig.

Bedrijfstemperatuur: -20 °C ... +55 °C.

Beschermingsklasse: IP20

Afmetingen: 364 × 76 × 48.

Werkspanning	Contactstop type	Breedte	Item no.
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type F (Shucko)	364	EL900DS
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type E	364	EL900DS-BF
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type J	364	EL900DS-CH
100 V - 240 V ~, 50/60 Hz	Type G	364	EL900DS-GB
100 V - 125 V ~, 50/60 Hz	Type B	364	EL900DS-US