


Steckverbinder > Steckverbinder für PKWs, LKWs, Busse und Off-Road Fahrzeuge > Zubehör > Kappen und Abdeckungen



Zubehör Typ: **Abdeckung – Kabelausgang**

Kabelausgangswinkel: **180° (In-Line)**

Zugentlastung: **Ohne**

Farbe: **Schwarz**

Material: **PBT GF**

Eigenschaften

Produktmerkmale

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Zubehör Typ | Abdeckung – Kabelausgang |
| Zugentlastung | Ohne |
| Steckverbindersystem | Draht-an-Leiterplatte, Kabel-an-Gerät |

Konfigurationsmerkmale

| | |
|-----------------------|----|
| Anzahl von Positionen | 18 |
|-----------------------|----|

Sonstige Eigenschaften

| | |
|---------------------|----------------|
| Kabelausgangswinkel | 180° (In-Line) |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PBT GF |

Abmessungen

| | |
|------------------------|-----------------|
| Kabelbündeldurchmesser | 4.3 mm[.169 in] |
|------------------------|-----------------|

Verwendungsbedingungen

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Betriebstemperaturbereich | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |
|---------------------------|----------------------------|

Industriestandards

| | |
|----------------------|----------|
| UL-Brandschutzklasse | UL 94-HB |
|----------------------|----------|

Verpackungsmerkmale

| | |
|--------------------|--------|
| Verpackungsmethode | Karton |
|--------------------|--------|

Weitere

Wartbar

Ja

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2018 (191)
 Enthält keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019 (201)
 Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUN 2018 (191)

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit

Für Lötfähigkeit nicht zutreffend



Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | MQS



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

MQS ABDECKKAPPE 18P

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

ENG_CVM_1-1355350-1_A1.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_1-1355350-1_A1.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_1-1355350-1_A1.3d_stp.zip

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Produktspezifikationen

Micro Quardlok System Female Connectors

Englisch

Produktspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch