



Verarbeitungswerkzeuge > Tragbare Crimpwerkzeuge

Werkzeuggüte: **Gewerbliche Crimpwerkzeuge**Ratschenkonfiguration: **Vom Bediener lösbar und einstellbar**Matrizensatztyp: **Entfernbar/auswechselbar**Spezifikationstyp: **TE Produktspezifikation (114-)**Zertifizierung: **Auf Anfrage gegen Gebühr**

Eigenschaften

Weitere

Crimpform – Drahtcrimphülse	Offene Hülse – F-Crimpverbindung
Werkzeuggüte	Gewerbliche Crimpwerkzeuge
Ratschenkonfiguration	Vom Bediener lösbar und einstellbar
Matrizensatztyp	Entfernbar/auswechselbar
Spezifikationstyp	TE Produktspezifikation (114-)
Zertifizierung	Auf Anfrage gegen Gebühr
Leistungsart	Manuell
Werkzeugtyp	Ergocrimp Hand Tool Baugruppe oder Matrize

Produkt-Compliance

[Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>](#)

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Nicht konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Außerhalb des Geltungsbereichs
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Eingeschränkte Materialien über dem Grenzwert
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)

Pb (.35% in Component Part)

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020 (205)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2020 (205)

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogenen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Bezüglich der REACH Bestimmungen beruht die TE-Information über SVHC in den Artikeln für diese Teilenummer noch auf den „Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen“ (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency (ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert für eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der Grundlage der neuen ECHA 'Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0) ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile



TE Teilenummer 1241381-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241381-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241375-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, (LP)



TE Teilenummer 1241381-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241375-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, (LP)



TE Teilenummer 1241375-3
AMP MCP 1.5K, CONTACT, (LP)



TE Teilenummer 1241377-1
AMP MCP1.5K, CONTACT, (LP)



TE Teilenummer 1418409-1
AMP MCP1.5K, CONTACT, (LP)




TE Teilenummer 1534161-1
MCP1.5SK EDS BUKONT



TE Teilenummer 1534163-1
AMP MCP1.5K,CONTACT,SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241373-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, (LP)




TE Teilenummer 1241373-2
AMP MCP1.5K,CONTACT,(LP)



TE Teilenummer 1241379-1
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241379-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS, (LP)



TE Teilenummer 1241379-3
AMP MCP1.5K,CONTACT,SWS, (LP)

Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenummer 1579007-1
AUSDRUECKWERKZEUG



TE Teilenummer 539727-2
DIE MCP2,8/1,5-4EDS



TE Teilenummer 1-1579007-2
EXTRACTION TOOL



TE Teilenummer 1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE Teilenummer 539726-2
DIE-MCP2,8/0,5-1EDS



TE Teilenummer 539663-2
MATRIZE MICRO T.EDS

Dokumente

Produktzeichnungen

[ERGO DIE MCP 1,5 K](#)

Deutsch

Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773865-2_1015_Commercial Manual Hand Tools](#)

Englisch

[HDSCS Catalog](#)

Englisch



CRIMPING WHERE FORM MEETS FUNCTION

Englisch

Crimp Term Whitepaper-Use the Right Tool 1-1773953-1

Englisch

Bottoming Dies

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Kommunikationsdokument zu REACH-Substanzen

Englisch

Benutzeranleitungen

Instruction Sheet ERGOCRIMP Die P/N 539950-2

Englisch

Anleitung (nicht USA)

Englisch