



**Große Ablagefläche\***

für Zubehör, Maschinen

**2 Polyester Filterkassetten\***

gute Filterwirkung,  
lange Lebensdauer,  
einfach abzureinigen

**Wassererkennung\***

mit Sensorabschaltung

**Schlauchfixierung\***

mit Bajonettverschluss  
und Drehausgleich

**Räder und Rollen**

einfacher Transport,  
Feststellbremse



*\* nicht bei allen Modellen*

• **Impuls-Filterabreinigung\***

elektromagnetisch, vollautomatisch  
oder manuell  
DSS 35 M iP - permanent während des  
Saugbetriebes

• **Elektronik**

Sanftanlauf, Einschaltverzögerung,  
Nachlauf

• **Hochleistungsmotor**

lange Lebensdauer

• **Saugschlauch\***

Schlauchenden zusammensteckbar  
– einfache Schlauchverlängerung,  
staubarmer Transport

• **Gerätesteckdose**

mit Einschaltautomatik für  
Elektrowerkzeuge

• **Kunststoffbehälter**

schlagfest, doppelwandig, innen glatt  
für einfacheres Entleeren

• **Lieferumfang**

inkl. Zubehör zum Bodensaugen

**MERKMALE DER INDUSTRIESTAUBSAUGER**

Unsere Industriestaubsauger verfügen über eine starke Saugleistung im Dauereinsatz. Sie sind abgestimmt auf den Einsatz mit unseren Elektrowerkzeugen und besonders geeignet für das Saugen von großen Mengen mineralischer Stäube, Bohrschlämme, Putze und feinste Gipsstäube.




### PUSH&CLEAN:

Zuhalten des Schlauches oder Einlass-Fittings (1) und Betätigen der Filterabreinigungstaste (2)

Reinigung des Filters durch kräftigen Luftstrom (3)

Weiterarbeiten mit voller Leistung



## 25 l

TECHNISCHE DATEN	SS 1401 L
max. Leistungsaufnahme	1.250 W
Nennspannung	230 V ~
Behältervolumen (brutto)	25 l
Staubvolumen (netto)	21 l
max. Luftstrom	60 l/s
max. Unterdruck	210 mbar
Maße L x B x H	505 x 385 x 375 mm
Gewicht	7,7 kg
Bestellnummer	09921000

Lieferumfang: im Karton inkl. 3,5 m Saugschlauch (Ø 32 mm), 2 Saugrohre (Aluminium), Griffrohr mit Nebenluftschieber, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Rundbürste, Werkzeugadapter mit Saugkraftregulierung, Vliesfilterbeutel, Entsorgungssack

## Sauger SS 1401 L

### Der kompakte und leichte Sauger der Staubklasse L

#### ANWENDUNG:

- Absaugen von Arbeitsschlämmen (nass)
- Reinigen von Fahrzeugen, Wohn- und Gewerbeflächen

#### MERKMALE:

- Push&Clean Filterabreinigungssystem
- Große Filteroberfläche 3.000 cm<sup>2</sup> – gute Filterwirkung
- Hoher Wirkungsgrad mit 210 mbar Unterdruck
- Schwimmerventil – Füllstandsüberwachung beim Aufsaugen von Flüssigkeiten
- PET Faltenfilter
- Blasfunktion – Ausblasen unzugänglicher Stellen
- Bequemer Tragegriff
- Kabel- und Schlauchhalterung
- Zubehördepot für Saugdüsen und Saugrohre
- Sicherheitssauger Klasse L, geeignet für Stäube mit AGW-Werten > 1 mg/m<sup>3</sup>



Staubrückhaltevermögen min. 99 %  
nach BGIA-Staubkategorie L





## Absaugen ZUBEHÖR

		SS 1401 L	DSS 25	DSS 50	DSS 35		
	1	Zubehör-Modul-Edelstahl 2 Edelstahlsaugrohre, Griffrohr mit Nebenluftschieber, Boden-, Polster- und Fugendüse, Düsenkörper mit Wassereinsatz	-	x	x	x	35315000
	2	Vlies-Filterbeutel (5 Stück)	x	-	-	-	35323000
			-	x	-	x	35321000
			-	-	x	-	35326000
	3	Entsorgungssack (5 Stück) nur für M-Sauger	-	x	x	x	35320000
			x	-	-	-	35324000
	4	Filtersatz Polyester, 2-teilig	-	x	x	x	35301000
	5	Faltenfilter	x	-	-	-	35322000
	6	Düsenkörper mit Wassereinsatz	x	x	x	x	35314000
	7	Saugrohre Kunststoff, 2-teilig	-	x	x	x	35207000
	8	Griffrohr mit Nebenluftschieber	-	x	x	x	35308000
	9	Wasserdüse	x	x	x	x	35311000
	10	Gummidüse, konisch	x	x	x	x	35205000
	11	Bodendüse, umschaltbar	x	x	x	x	35304000
	12	Grobschmutzbodendüse	x	x	x	x	35327000
	13	Fugendüse	x	x	x	x	35203000
	14	Gummimuffe, gestuft Ø 25,5-26,5 mm/Ø 30,5-32,5 mm/Ø 36-38 mm	x	x	x	x	35316000
	15	Schlauchanschluss, saugерseitig (Bajonett)	-	x	x	x	35313000
	16	Schlauchanschluss, maschinenseitig	-	x	x	x	35313500
	17	Saugschlauch Ø 35 mm 5,00 m	-	x	x	x	35302000
		3,20 m	-	x	x	x	35307000
	18	Antistatikschauch Ø 35 mm 5,00 m	-	x	x	x	35319000