


**Pneumatische Crimpmaschine CM 25-6 mit reduziertem Hub**  
***Pneumatic Crimping Machine CM 25-6 with reduced stroke***



## Pneumatische Crimpmaschinen CM 25 allgemein

- kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen
- Presskraft 25 kN
- Betriebsdruck 6 bar
- Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub
- Hand- oder Fußauslösung
- Füße höhenverstellbar
- durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien

### Modell CM 25-6

- Crimpmaschine mit reduziertem Hub zum Betrieb ohne Schutzvorrichtung
- geeignet für alle Crimpkontakte, die einen Arbeitshub kleiner 6 mm verlangen



## Pneumatic Crimping Machines CM 25 generally

- Compact, maintenance-free tabletop machine in several variants
- Crimping force 25 kN
- Operating pressure 6 bar
- Air requirement 0.75 l per working stroke
- Hand or footswitch
- Adjustable leg height
- Fast, simple retooling, ideal for small to medium-size runs

### Model CM 25-6

- Crimping machine with reduced stroke for working without safety closure
- Suitable for all crimped connectors requiring a stroke less than 6 mm

| Art. No.  | Bezeichnung<br><i>Description</i>   | Kapazität<br><i>Capacity</i><br>mm <sup>2</sup> | Größe (BxHxT)<br><i>Size (l x h x w)</i><br>mm | Gewicht<br><i>Weight</i><br>kg |
|-----------|---|---|--|--------------------------------|
| 636 025-6 | Crimpmaschine CM 25-6 mit Hubhöhe < 6mm, ohne Crimpeinsatz<br><i>Crimping machine CM 25-6 with &lt; 6 mm stroke, without dies</i> |   | 325 x 500 x 280                                | 30                             |



## Aufbau / Konstruktion

### Set-up / Construction

Zählwerk mit Rückstellung  
Counting mechanism with reset option

Vierkant Gegenlage  
Manuel adjustment mechanism

Stößel mit Stellring und Skala  
Push rod with adjusting collar and dial

Obere Adapteraufnahme  
mit Adapter für Gesenkoberteil  
Upper adapter mount with adapter

Untere Adapteraufnahme  
mit Adapter für Gesenkkunterteil  
Lower adapter mount with adapter

Druckluftanschluss mit Druck-  
minderer und Adapterventil  
Compressed air connection with pressure regulator and shut-off valve

Stellfüße  
Mounting foot

