

PVC-Kugelhähne & PP-Kugelhähne

Kugelhähne mit Schweißmuffen, PP-H (Industrieausführung)

PN 10

Werkstoffe: Gehäuse und Kugel: PP-H, Kugelsitz: PTFE
 Betriebsdruck: 0 - 10 bar
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Typ	Innen Ø
EPDM-Dichtung	FKM-Dichtung	D
PPKH 20 EPDM	PPKH 20 FKM	20
PPKH 25 EPDM	PPKH 25 FKM	25
PPKH 32 EPDM	PPKH 32 FKM	32
PPKH 40 EPDM	PPKH 40 FKM	40
PPKH 50 EPDM	PPKH 50 FKM	50
PPKH 63 EPDM	PPKH 63 FKM	63

Einring-Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)

PN 16

Werkstoffe: Gehäuse und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE
 Betriebsdruck: 0 - 16 bar
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	G
KHER 12 WASSER	Rp 1/2"
KHER 34 WASSER	Rp 3/4"
KHER 10 WASSER	Rp 1"
KHER 114 WASSER	Rp 1 1/4"
KHER 112 WASSER	Rp 1 1/2"
KHER 20 WASSER	Rp 2"
KHER 212 WASSER	Rp 2 1/2"
KHER 30 WASSER	Rp 3"
KHER 40 WASSER	Rp 4"

Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Wasserausführung)

PN 16

Werkstoffe: Gehäuse und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PE
 Betriebsdruck: 0 - 16 bar
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	G
KH 38 WASSER	Rp 3/8"
KH 12 WASSER	Rp 1/2"
KH 34 WASSER	Rp 3/4"
KH 10 WASSER	Rp 1"
KH 114 WASSER	Rp 1 1/4"
KH 112 WASSER	Rp 1 1/2"
KH 20 WASSER	Rp 2"
KH 212 WASSER	Rp 2 1/2"
KH 30 WASSER	Rp 3"
KH 40 WASSER	Rp 4"

Kugelhähne mit Innengewinde, PVC-U (Industrieausführung)

PN 16

Werkstoffe: Gehäuse und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PTFE
 Betriebsdruck: 0 - 16 bar
 Hinweise: • Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden, nur für Kunststoffgewinde
 Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft



Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!

Typ	Typ	Innengewinde
EPDM-Dichtung	FKM-Dichtung	G
KH 38 PVCEPDM	KH 38 PVCFKM	Rp 3/8"
KH 12 PVCEPDM	KH 12 PVCFKM	Rp 1/2"
KH 34 PVCEPDM	KH 34 PVCFKM	Rp 3/4"
KH 10 PVCEPDM	KH 10 PVCFKM	Rp 1"
KH 114 PVCEPDM	KH 114 PVCFKM	Rp 1 1/4"
KH 112 PVCEPDM	KH 112 PVCFKM	Rp 1 1/2"
KH 20 PVCEPDM	KH 20 PVCFKM	Rp 2"
KH 212 PVCEPDM	KH 212 PVCFKM	Rp 2 1/2"
KH 30 PVCEPDM	KH 30 PVCFKM	Rp 3"
KH 40 PVCEPDM	KH 40 PVCFKM	Rp 4"

SCHWEISSEN

★★★★★



INNENGEWINDE

★★★★★



INNENGEWINDE

★★★★★



INNENGEWINDE

★★★★★



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.