

ACCESORIOS DE MONTAJE ELÉCTRICOS

**REGULADORES DE VELOCIDAD
PARA MOTORES MONOFÁSICOS**



Serie RV-MU

DISPONIBLE:

5A


10A




CARACTERÍSTICAS:

- Voltaje 230 V 50 Hz.
- Control por potenciómetro.
- Regulación de mínimo a máximo.
- Interruptor luminoso.
- Salida 230V no regulada.
- Conexionado por regletas.
- Ajuste de la velocidad mínima.
- Ajuste de la velocidad máxima.
- Caja estanca IP 54.
- Filtro EMC según EN55014.
- Switch selección arranque pulso inicial (SW1-1).
- Inicio mediante rampa de aceleración.


COMPONENTES:



POSICIONES DE FUNCIONAMIENTO:



ESQUEMA DE CONEXIÓN:



DATOS TÉCNICOS:

Código	Modelo	Intensidad máxima (A)	Intensidad mínima (A)	Fusible	Dimensiones (mm)
VE 10 156	RV-MU 3	3	0,5A	3,15A	164 x 96 x 85
VE 10 153	RV-MU 5	5	0,8A	5A	164 x 96 x 85
VE 10 154	RV-MU 10	10	1A	10A	205 x 127 x 95