# **SIEMENS**

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39E8IBA



A ↑ B



KS10Z010 Snackbox KS10Z030 Flaschenablage coolEfficiency Kühl-Gefrier-Kombination mit lowFrost und hyperFresh →0°C► Box für bis zu 2x längere Frische bei Fisch und Fleisch.

- ✓ lowFrost: spare Energie und Aufwand beim Abtauen durch
- weniger Eisbildung. ✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.
- ✓ Gebürsteter Stahl mit antiFingerprint: weniger Putzaufwand für deine Türen aus gebürstetem Stahl.
- ✓ bottleRack: Flaschen sicher und griffbereit aufbewahren.
- ✓ Alle Lebensmittel im Blick und in Reichweite auf beweglichen Glasablagen - easyAccess.

Energieeffizienzklasse:	В
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro	
(kWh/a) (EU 2017/1369):119 kWh/	
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer:	
Geräuschwert:	
Geräusch-Effizienzklasse:	
Bauform: Freis	stehend
Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Z	Zubehör
Höhe:	)10 mm
Gerätebreite:	00 mm
Gerätetiefe:	550 mm
Nettogewicht:	86.3 kg
Absicherung:	
Türöffnung:Rechts wed	hselbar
Spannung:22	0-240 V
Frequenz: 5	
Länge Anschlusskabel:24	
Anzahl Verdichter:	
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	
Scharniere wechselbar:	
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	
Flaschenregale:	
Frostfree System:	
Gerätetyp: Freis	stehend



# **SIEMENS**

# iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39E8IBA

## Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: B
- Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Klimaklasse: SN-T

#### Design

- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- SuperGefrieren: ja
- Super-Taste: superKühlen
- Abtau-Automatik im Kühlteil

## Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 2 höhenverstellbar, 4 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

# Frischhaltesystem

 1 hyperFresh ¬0°C ► Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

### Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Lagerzeit bei Störung : 18 h
- LowFrost geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 bigBox

#### Maße

• Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

## **Technische Informationen**

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten

- Tauwasserablauf
- 220 240 V

#### Zubehör

• 3 x Eierablage

#### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

#### Sonderzubehör

#### **Umwelt und Sicherheit**

#### Montage

# **SIEMENS**

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, Edelstahl antiFingerprint KG39E8IBA

