Kombinagler KNG 40/50 SYS D300046

Produkt Informationsblatt





Technische Daten	D300046
Auslöseart	Einzelauslösung mit Kontaktsicherung
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang (7bar)	1,1 l/Schlag
Klammertyp	Type 90
Klammerlänge	13-40 mm
Rückenbreite	5,7 mm
Nageltyp	SN
Nagellänge	16-50 mm
Magazinkapazität	100
Arbeitsdruck	5-8 bar
Vibrationswert	2,45 m/s ²
Schalldruckpegel (LPA)	82 dB (A)
Schallleistungspegel (LWA)	95 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	248x67x257 mm
Gewicht	1,16 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Zielgruppen: Schreinereien, Innenausstatter, Zimmereien, Innenausbau und Messebauer
- Optimal für die Befestigung von Nut- und Federbrettern, Profilbrettern, Holzdecken, Paneelen, Zier- und Sockelleisten, Spanplatten und Möbelrückwenden
- · Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Einfaches Einstellen der Klammer-Eintreibtiefe über Tiefenregulierung

Kombinagler KNG 40/50 SYS D300046





Drehbare Abluftführung

Minimiert das Verschmutzen von Werkstücken und ermöglicht die Abluftführung weg vom Anwender

Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen



Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren -Zeitraum

Einfache Störungsbeseitigung durch Werkzeugloses Öffnen der Frontplatte

Tiefenregulierung

Einfache Einstellung der Klammer -Eintreibtiefe über Tiefenregulierung

Kontaktsicherung

für reduziertes Unfallrisiko

Sonstiges

Lieferumfang	Im Systainer mit 1000 Stauchkopfnägel Typ SN, Länge 40mm, 2000 Heftklammern Typ 90, Länge 30mm, Werkzeugöl, Innensechskantschlüssel, Schutzbrille und Bedienungsanleitung
Garantie	36 Monate bei Onlineregistrierung 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung