



MCN632



Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA C-Charakteristik 32A 4 Module

Leitungsschutzschalter 3P+N 6kA C-Charakteristik 32A 4 Module
Leitungsschutzschalter nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11) mit zeitverzögertem thermischen Auslöser für Überlastschutz und elektromagnetischer Auslöser für Kurzschlusschutz. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und Einzelentnahme aus dem Phasenschieneverbund durch Entriegelung der Hutschienschnellbefestigung.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : MCN632

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Polart	3P+N
Auslösercharakteristik	C
Nennstrom	32 A
Ausschaltvermögen I _{cn} AC nach IEC 60898-1	6 kA
Anzahl Module	4
Polanzahl	4 P
Bemessungsbetriebsspannung U _e	230 / 400 V
Frequenz	50/60
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	4000 V
Anschlussquerschn. des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	1 / 35 mm ²
Anschlussquerschn. des Zugangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 / 25 mm ²
Drehmoment	2,8Nm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	13 W
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele	20000
Nennstrom bei -25° C	39.9 A
Nennstrom bei -20° C	39.3 A
Nennstrom bei -15° C	38.6 A
Nennstrom bei -10° C	37.9 A
Nennstrom bei -5° C	37.2 A
Nennstrom bei 0° C	36.5 A
Nennstrom bei 5° C	35.8 A
Nennstrom bei 10° C	35.1 A
Nennstrom bei 15° C	34.4 A
Nennstrom bei 20° C	33.6 A
Nennstrom bei 25° C	32.8 A

Nennstrom bei 30° C	32 A
Nennstrom bei 35° C	31.1 A
Nennstrom bei 40° C	30.3 A
Nennstrom bei 45° C	29.3 A
Nennstrom bei 50°C	28.4 A
Nennstrom bei 55° C	27.4 A
Nennstrom bei 60°C	26.4 A
Nennstrom bei 65°C	25.3 A
Nennstrom bei 70°C	24.2 A