

## Kordelgriffe aus Thermoplast


**Werkstoff:** Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt, Buchse Messing.

**Ausführung C** = mit Sackloch H9.

**Ausführung E** = mit Gewinde-Sackloch.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 632 01, Kordelgriff Thermoplast, 32 mm, M5




| Artikel-Nr.<br>Ausf. C | Artikel-Nr.<br>Ausf. E | d <sub>1</sub><br>mm | Ausf. C<br>d <sub>2</sub><br>mm | Ausf. E<br>d <sub>3</sub><br>mm | d <sub>4</sub><br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>2</sub><br>mm | t <sub>1</sub> min.<br>mm | t <sub>2</sub><br>mm | Gewicht<br>g |
|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| —                      | 661 632 01             | 32                   | —                               | M5                              | 15                   | 22                   | 9                    | —                         | 10                   | 11           |
| —                      | 661 632 02             | 32                   | —                               | M6                              | 15                   | 22                   | 9                    | —                         | 12                   | 16           |
| 661 640 00             | 661 640 01             | 40                   | 6                               | M6                              | 17                   | 24                   | 11                   | 14                        | 12                   | 20           |
| —                      | 661 640 02             | 40                   | —                               | M8                              | 17                   | 24                   | 11                   | —                         | 13                   | 21           |
| 661 650 00             | 661 650 01             | 50                   | 8                               | M8                              | 20                   | 30                   | 13,5                 | 20                        | 20                   | 42           |
| —                      | 661 650 02             | 50                   | —                               | M10                             | 20                   | 30                   | 13,5                 | —                         | 18                   | 32           |
| 661 660 00             | 661 660 01             | 60                   | 10                              | M10                             | 23                   | 35                   | 15                   | 25                        | 20                   | 46           |
| —                      | 661 660 02             | 60                   | —                               | M12                             | 23                   | 35                   | 15                   | —                         | 20                   | 54           |
| —                      | 661 670 01             | 70                   | —                               | M12                             | 24                   | 38                   | 18,5                 | —                         | 20                   | 65           |
| —                      | 661 670 02             | 70                   | —                               | M14                             | 24                   | 38                   | 18,5                 | —                         | 20                   | 73           |

## Kordelgriffschrauben aus Thermoplast

**Werkstoff:** Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) verstärkt, schlagfest, schwarz, matt.  
Gewindestift Stahl verzinkt, blau chromatiert.

Spezielle Oberfläche (Kontaktpunkte als quadratischer Pyramidenstumpf) für maximales Drehmoment ohne unangenehme Hautbelastung.

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 661 632 03, Kordelgriff Thermoplast, 32 mm



| Artikel-Nr. | d <sub>1</sub><br>mm | d <sub>2</sub><br>mm | l<br>mm | h <sub>1</sub><br>mm | h <sub>2</sub><br>mm | d <sub>3</sub><br>mm | Gewicht<br>g |
|-------------|----------------------|----------------------|---------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 661 632 03  | 32                   | M5                   | 10      | 22                   | 9                    | 15                   | 12           |
| 661 632 04  | 32                   | M5                   | 20      | 22                   | 9                    | 15                   | 13           |
| 661 632 05  | 32                   | M5                   | 40      | 22                   | 9                    | 15                   | 15           |
| 661 632 06  | 32                   | M6                   | 10      | 22                   | 9                    | 15                   | 13           |
| 661 632 07  | 32                   | M6                   | 20      | 22                   | 9                    | 15                   | 15           |
| 661 632 08  | 32                   | M6                   | 40      | 22                   | 9                    | 15                   | 18           |
| 661 640 03  | 40                   | M6                   | 10      | 24                   | 11                   | 17                   | 16           |
| 661 640 04  | 40                   | M6                   | 20      | 24                   | 11                   | 17                   | 18           |
| 661 640 05  | 40                   | M6                   | 40      | 24                   | 11                   | 17                   | 22           |
| 661 640 06  | 40                   | M8                   | 16      | 24                   | 11                   | 17                   | 24           |
| 661 640 07  | 40                   | M8                   | 30      | 24                   | 11                   | 17                   | 28           |
| 661 640 08  | 40                   | M8                   | 50      | 24                   | 11                   | 17                   | 34           |
| 661 650 04  | 50                   | M8                   | 30      | 30                   | 13,5                 | 20                   | 36           |
| 661 650 05  | 50                   | M8                   | 50      | 30                   | 13,5                 | 20                   | 42           |
| 661 650 06  | 50                   | M10                  | 20      | 30                   | 13,5                 | 20                   | 40           |
| 661 660 05  | 60                   | M10                  | 50      | 35                   | 15                   | 23                   | 69           |
| 661 660 08  | 60                   | M12                  | 50      | 35                   | 15                   | 23                   | 90           |