



## Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° gelb DC24V



kwh/1000h:	60,50
Lumen:	3000
Watt:	55,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



### Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° Serie

Die Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle Stellen  
Der Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung.  
Der Strip ist IP65, aus umweltfreundlichen Silikonmaterial, salz- und alkalibeständig, UV-beständig, flammhemmend.

Länge: 5m  
Spannung: 24V  
Watt: 11W/m, 55W  
Lichtfarbe: gelb, 97nm  
Helligkeit: ambiente Beleuchtung  
Abstrahlwinkel: 360°  
Schutzklasse: IP65  
LED Anzahl: 360/m,  
Maße: 5000\*15 mm (L\*Durchmesser)  
Arbeitstemperatur: -20°C bis +50°C  
dimmbar: ja  
Kürzbar: nein  
Klebeband: nein

Energieeffizienzklasse: A  
kWh/1000h: 60,5



Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 50°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.

Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	360
Ampere:	2.30
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	abhängig vom Netzteil
Grösse:	5000*15
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip Breite:	ø15
LED Strip Klebeband:	nein
LED Strip kürzbar:	nein
LED Strip Länge:	5000
Lichtfabe in nm:	97
Lichtfarbe:	gelb
Lichtfarbe 3:	97
Lichtfarbe in nm:	97
Lichtfarbe Name:	gelb
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Gewicht:	1 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
174020	Synergy 21 Netzteil - 24V 100W BILTON
138411	Synergy 21 Netzteil - 24V 90W Osram Element
125198	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well IP67
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
156668	Synergy 21 Netzteil - 24V 250W Osram IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen