

ZVG-Art.-Nr. 19052-00

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Angaben</b>	Qualität	Beschreibung	Recycling
	Lagen	Nr.	2
	Gesamt-Flächengewicht	gr/mq	20,00
	Farbe	Beschreibung	Weiss
	Elrepho weiss	%	70
	Bleich-methode	Nein/Art	Nein
	Aschegehalt	%	-
	Aufsaugfähigkeit bei Tauchung	%	-
	Aufsaugfähigkeit Klemm- Methode	mm/10'	-
	Aufsauggeschwindigkeit	sec.	-
	Reissfestigkeit trocken längs	N/m	156
	Reissfestigkeit trocken quer	N/m	77
	Reissfestigkeit nass längs	N/m	-
	Reissfestigkeit nass quer	N/m	-
	Prägung	Nein/Art	Microprägung
	Anhaften der Lagen	Beschreibung	Randprägung
	Kontakt mit Nahrungsmittel	Ja/Nein	nein
<b>Blatt/Abriss</b>	Breite	cm	9,5
	Länge	cm	17
	Perforation	Ja/Nein	Ja
<b>Rolle</b>	Länge: ca. 235 m		
	Aussen Durchmesser	cm	23,5
	Innen Durchmesser	mm	63
	Hulse	Art	FEST
	Packung	Art	-
	EAN-Kode Packung		-
<b>Kolli</b>	Packungsart	Art	POLYÄTHYLEN
	Rollen je Kolli	Nr.	6
	EAN-Kode Kolli		-
	KolliMassen (L x B x H)	cm	23,5 x 47 x 29,4
<b>Palette</b>	Palette	Art	EPAL
	Kolli je Palette (n. Kolli x Reihen)	nr.	56
	Palettenmasse (L x B x H)	cm	80 x 120 x 250,2

**Anmerkungen :**

Werte beziehen sich auf die fertigen Warenmuster