

## MICROFASERMOPP BLAU MELIERT



### Verkaufseinheiten:

Art. Nr.	Inhalt	
2173506	Microfasermopp, blau meliert PRO 302 40 cm	1 Stück (Krt à 75 Stk)
2173507	Microfasermopp, blau meliert PRO 302 50 cm	1 Stück (Krt à 50 Stk)

Hinweis: gegen Aufpreis besteht die Möglichkeit der Individualisierung durch Aufdruck eines Kundenlogos (Mindestmenge: 1 Karton)

### Einsatzbereich:

- geeignet zur Unterhaltsreinigung aller glatten und leicht strukturierten, feuchtigkeitsbeständigen Hartbodenbelägen, wie Fliesen-, Kachelböden, Laminat, versiegeltes Parkett, Marmor, PVC, etc.
- zur Nass-, Feucht- und staubbindenden Trockenreinigung
- auch bei groben Verschmutzungen einsetzbar

### Produkteigenschaften:

- optimale Wasser- und Schmutzaufnahme
- gute Gleiteigenschaften
- durch die elektrostatische Wirkung der Fasern werden Haare, Flusen und andere Schmutzpartikel angezogen, ohne Staub aufzuwirbeln
- mit 4-Farbsystem zur Kennzeichnung des Nutzungsbereiches (blau, rot, gelb, grün), Etiketten individuell zum Abschneiden
- langlebig
- trocknergeeignet
- für handelsübliche Klapphalter

### Technische Daten:

- Materialzusammensetzung Wischseite: 100 % Polyester
- Materialzusammensetzung Taschen / Rücken: 100 % Polyester, wasserdurchlässig
- Abmessung innen ungewaschen 40 cm: 41,5 x 12,5 cm
- Abmessung innen ungewaschen 50 cm: 50,5 x 13,5 cm
- Toleranz Abmessung: +/- 1 %
- Gewicht 40 cm: 85 g
- Gewicht 50 cm: 110 g
- Toleranz Gewicht: +/- 2 - 3 %
- Höhe des Plüschmaterials: ca. 0,8 cm
- Verstärkung im Steg: Vliesmaterial

### Pflegehinweis:

- waschbar bis max. 95 °C (empfohlen 60 °C)
- Trommeltrocknen erlaubt bis max. 95 °C
- Schrumpfung: 2 - 3 %

Hinweis: Vor dem ersten Gebrauch bitte waschen.

### Passend dazu:

Produktbezeichnung	Art.-Nr.
CLEAN and CLEVER SMART Klapphalter SMA 305	40 cm: 2173508 50 cm: 2173509
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Magnetklapphalter PRO 305	40 cm: 2173510 50 cm: 2173511
CLEAN and CLEVER SMART Alustiel 140 cm SMA 306	2173512
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Teleskopstiel 80 - 145 cm PRO 306	2173513