

Artikelnummer: 135374

Kurzbeschreibung: Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L, 74 l/s, 30 Liter, mit Gerätesteckdose, Automatische Filterabreinigung

Langbeschreibung: Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L, 74 l/s, 30 Liter: Handwerker vertrauen auf ihn: Der Nass-/Trockensauger Kärcher NT 30/1 Tact Te L mit Gerätesteckdose inkl. Ein-/Ausschaltautomatik und Filterabreinigungssystem Tact meistert auch härteste Arbeitseinsätze. Erschwerte Umgebungsbedingungen stellen Handwerker und ihr Werkzeug nicht selten vor erhebliche Herausforderungen auf Baustellen und in Werkstätten. Der NT 30/1 Tact Te L stellt sich



diesen mit besten Argumenten entgegen. Dank automatischem Filterabreinigungssystem Tact und gegen Feuchtigkeit unempfindlichem PES-Flachfilter bewältigen Sie auch gro sse Feinstaubmengen störungsfrei und ohne Saugkraftverlust. Der kompakte 30-Liter-Behälter mit robusten Metallrollen und Sto ssfänger kann dabei ordentlich einstecken. Über die neue Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz lassen sich problemlos gängige Stichsägen, Schleifer, Bohrmaschinen oder Elektrohobel anschlie ssen. Die serienmä ssige Ausstattung mit Gerätesteckdose inklusive Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung erleichtert Ihnen die Arbeit mit Elektrowerkzeugen. Mithilfe des Falschlufschiebers in Form eines Drehrings am Grundkörper der Muffe regulieren Sie die benötigte Saugkraft. Generell zählt die leichte Bedienbarkeit zu den Stärken des Geräts. Ein neuentwickelter Drehschalter garantiert eine einfache Auswahl des gewünschten Saugprogramms oder ermöglicht eine stufenlose Drehzahlregelung. Seitlich am Gerät bietet sich Ihnen eine komfortable Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Zubehöre, sodass Fugendüse oder Werkzeugmuffe sicher verstaut und stets griffbereit sind. [br] Ausstattung & Funktionen:Automatisches Filterabreinigungssystem Tact Filter CleanFilterreinigung mit kraftvollen Luftstö ssenEinmalige Filterstandzeit: mindestens 180 kg FeinstaubPES-Flachfilter, feuchtigkeitsunempfindlichLeichte Bedienbarkeit mittels DrehschalterStufenlose DrehzahlregelungEinfache Auswahl des SaugprogrammsAbschaltautomatik bei max. FüllmengeAnschlussmuffe für E-Werkzeuge mit Falschlufschieber und GummiaufsatzEin-/Ausschaltautomatik für ElektrowerkzeugeAntistatikvorbereitungStopplenkrolle und Bumper für sto ssfesten UmlaufschutzSeitlich integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für ZubehörZubehör:Saugschlauch, 4 mFiltertüte, VliesNass-/Trockenbodendüse, 360 mmFugendüseBetrieb & Leistung:Luftmenge: 74 l/sVakuum: 254 / 25,4 mbar/kPaBehälterinhalt: 30 lMax. Aufnahmeleistung: 1380 WStandardnennweite: DN / 35Schalldruckpegel: 69 dB(A)Anzahl der Stromphasen: 1 PhFrequenz: 50 a'çâ,-â€œ 60 HzSpannung: 220 a'çâ,-â€œ 240 VAnwendungsgebiet:Für tägliche, harte Arbeitseinsätze auf Baustellen und in WerkstättenUnterbrechungsfreies Absaugen gro sser FeinstaubmengenStörungsfrei auch in beanspruchenden UmgebungsverhältnissenWeitere Details:Schutzklasse IBehältermaterial: KunststoffAbmessungen: L 560 x B 370 x H 580 mmGewicht ohne Zubehör: 13,5 kgAuszeichnung: iF Design Award 2018

EAN/GTIN: 4039784973299