

## Salatbar, Frühstück-Dessertbuffet Proxima 6 M

Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit elektrischer Haube aus Plexiglas mit CNS-Abdeckung und integrierter Beleuchtung separat schaltbar und beschichtetem Verdampfer. Die Temperatursteuerung erfolgt mit einem elektronischen Thermostat und digitaler Temperaturanzeige für ein leichtes ablesen der Wannenrauminnentemperatur. Die CNS-Wanne ist front- und rückseitig mit zwei großen und beschichteten Verdampfern ausgerüstet. Das laminierte Holz ist im Oberen und Seitenbereich in der Ausführung Wenge, Front und Rückwand des Unterbau in beige hell gefertigt. In den beiden Seitenteilen befindet sich eine Abdeckung welche den schnellen Zugriff auf die Getriebemotoren der Haube zulässt, dadurch werden im Servicefall die Kosten minimiert. Die abklappbaren Tabletrutschen (optionales Zubehör) sind oben und unten Wenge laminiert, der Rand in beige hell. Außen am Gerät befindet sich der Wasserablauf für eine schnelle und problemlose Entsorgung des anfallenden Kondenswassers. Das Buffet ist nur für den Betrieb mit GN-Behälter geeignet. Buffet fahrbar, mit 4 Rollen davon 2 mit Feststellbremsen.



Artikel-Nr.: 23530082  
GTIN: 4059395102222

### Produktvorteile:

- Tiefe mit Tabletrutsche 1154 mm
- Höhe mit geöffneter Haube 1528 mm
- Möbelstruktur mit laminiertem Holz in Wenge
- Front- und Rückwand beige lackiert
- Plexiglas-Hustenschutz absenkbar
- Elektrische Haubenbetätigung, separat schaltbar
- Hustenschutzablagefläche aus CNS gefertigt
- Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Abklappbare Tabletrutschen mit laminiertem Wengeholz und umlaufender Lackierung in beige
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- CNS Wanne mit front- und rückseitig beschichtetem Verdampfer
- Bestückung mit GN 1/1-Behälter bis max. 150 mm Höhe
- •4 Rollen davon 2 mit Feststellern

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Salatbar
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2054 mm
<b>Tiefe</b>	750 mm
<b>Höhe</b>	1528 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Bestückung</b>	GN 1/1
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	6
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Holz laminiert Wenge und hell beige
<b>Innenmaterial</b>	CNS Wanne
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,38 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	187 kg

<b>Serienzubehör</b>	elektrische Haubenbetätigung, Rollen
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	25 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	60 %
<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	110 g

## Energiedaten

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Tablettrutsche kurz Proxima**

**Tablettrutsche kurz (Stirnseite) für Proxima 3,4 und 6**

GTIN: 4059395102352

**Artikel-Nr.: 23500180**

---

**Tablettrutsche lang Proxima 6**

**Tablettrutsche lang (Seite) für Proxima 6**

GTIN: 4059395102383

**Artikel-Nr.: 23500183**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)